

Đế van VABM-B10-25S-N38-6

Số bộ phận: 8026274

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	27.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	6
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	1002 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 3	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 5	3/8 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn