

# Dịch vụ -T2S VFFG-T-F6-7

Số bộ phận: 8047353

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Kiểu gắn	xẻ rãnh
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Kích thước	cho ø 5,8 mm
Chiều rộng định mức	0.7 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1.2 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS