


Giác hút chân không OGVM-70X145-AV-N-G14F

Số bộ phận: 8073868

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Độ bù chiều cao cốc hút | 16.5 mm |
| Bán kính phôi tối thiểu | 70 mm |
| Chiều rộng định mức | 8 mm |
| Kích thước cốc hút | 70x145 mm |
| Thể tích cốc hút | 111 cm ³ |
| Vị trí kết nối | bên trên |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Hình dạng giác hút | ống thổi gấp hình bầu dục 1,5 lần |
| Áp suất vận hành | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa | -60 kPa |
| Áp suất vận hành định mức | -0.6 bar |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-A1-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 446 N |
| Lực bên dọc ở áp suất vận hành danh nghĩa | 317 N |
| trọng lượng sản phẩm | 156 g |
| Kiểu gắn | Qua cổng nối chân không |
| Giác hút chân không | Ren trong G1/4 |
| Màu sắc | màu đen |
| Độ cứng Shore | 60 +/- 5 |
| Vật liệu công nghệ vận vít | Hợp kim nhôm rèn |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu giác hút | NBR |