


# Khớp song song EAMM-U-70-S48-60R-96

Số bộ phận: 8105843

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	70
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	5000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	118 kgmm <sup>2</sup>
mô-men xoắn truyền động không tải	0.18 Nm
Mô-men xoắn có thể truyền	7 Nm
trọng lượng sản phẩm	1800 g
Bộ truyền động mã giao diện	S48
Mã giao diện Động cơ trong	60R
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS