


Cáp kết nối NEBM-L15G24-ES-5-LE24

Số bộ phận: 8178803

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tên cáp	không giá biến bảo
trọng lượng sản phẩm	510 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	4x Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sơ đồ kết nối L15
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	24
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	24
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Cáp 4x
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây	24
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	24
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Lớp bảo vệ	có
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	thích hợp cho máng xích
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	23.1 mm
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	33 mm
Đường kính cáp	3.3 mm...4.6 mm
Cấu tạo cáp	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Đầu dây	Màng sóng sắt
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...70 °C
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Chiều cao vận hành định mức	<= 2000 m NHN
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV
Dấu hiệu KC	KC-EMV

Đặc tính	Giá trị
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ bọc cáp	PUR