

Khối di chuyển NPQX-D-PC12-T532-P10

Số bộ phận: 8184512

FESTO

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	2.6 mm
Độ sâu chèn ống	15 mm
Loại đệm kín trên ngông vận vít	Vòng O
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	10
Cấu trúc xây dựng	Nguyên tắc đẩy-kéo
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1.24 g
Kiểu gắn	với kẹp giữ lại
Cổng nối khí nén 1	Khối di chuyển 12mm
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm bên ngoài Ø 5/32" "
Màu vòng nhả	màu xanh dương
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu vòng đệm chữ O	HNBR
Vật liệu vòng đệm kín ống mềm	HNBR
Đoạn kẹp ống vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao