



圆形气缸 DSAS-50- -PPV-A-CT

产品代号: 176563

FESTO

端盖上有摆动轴承
该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购
将淘汰的产品，供货至 2010.



技术参数

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直径	50 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气，经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	27 mm
6 bar时的理论作用力，回复行程	989 N
6 bar时的理论作用力，进程	1,178 N
0 mm行程时的移动质量	892 g
每10 mm 行程所增加的重量	40.1 g
0 mm行程时的基本重量	977 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	24.8 g
气动连接	M45x1,5
材料备注	不含有黄铜和PTFE
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢