

导向单元 FEN-25-25-KF

订货号: 8204033

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
行程	25 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
防爆	必须遵守证书中的信息!
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	520 N
最大力 F_y , 静态	830 N
最大力 F_z	520 N
最大力 F_z , 静态	830 N
最大力矩 M_x	15 Nm
最大力矩 M_x , 静态	24 Nm
最大力矩 M_y	20 Nm
最大力矩 M_y , 静态	31 Nm
最大力矩 M_z	20 Nm
最大力矩 M_z , 静态	31 Nm
位移力	15 N
移动质量	299 g
产品重量	843 g
安装方式	通过内螺纹安装
材料说明	RoHS 合规
导向部件材料	回火钢
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
联接板材料	阳极氧化精制铝合金