

導向單元 FEN-25-50-GF

訂貨編號: 8204052

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 尺寸 | 25 |
| 行程 | 50 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 導軌 | 滑動軸承導軌 |
| 結構特點 | 導軌 |
| 防爆 | 必須遵守證書中的資訊! |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 位移力 | 15 N |
| 移動質量 | 329 g |
| 產品重量 | 926 g |
| 安裝方式 | 透過內螺紋安裝 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 導向部件材料 | 高合金鋼 |
| 外殼材質 | 陽極氧化精製鋁合金 |
| 聯接板材料 | 陽極氧化精製鋁合金 |