

Leuchtdichtungen

Lieferübersicht



Ausführung	Typ	für Steckdose	für Steckdosenkabel	für Magnetspule (Ventile mit Magnetspule)							→ Seite
				D	E	EB	F	N1	N2	V	
	MF-LD	MSSD-F	KMF	-	-	-	■	-	-	-	2 / 7.4-3
	MC-LD	MSSD-C	KMC	■	-	-	-	■	-	-	2 / 7.4-3
	MV-LD	MSSD-V	KMV	-	-	-	-	-	-	■	2 / 7.4-3
	ME-LD	MSSD-E	KME	-	■	-	-	-	-	-	2 / 7.4-3
	MEB-LD	MSSD-EB	KMEB	-	-	■	-	-	■	-	2 / 7.4-3

Zubehör für Ventile
Leuchtdichtungen

7.4

Leuchtdichtungen

Datenblatt



- - Temperaturbereich
-25 ... +90°C

Leuchtdichtungen werden zwischen Steckdose und Magnetspule montiert. Nach dem Zuschalten der Spannung leuchtet die Dichtung gelb auf.




Allgemeine Technische Daten			M...-LD12-24DC	M...-LD230AC
Betriebsspannungsbereich	Gleichspannung	[V DC]	12 ... 24	230 ±10%
	Wechselspannung	[V AC]	–	230 ±10%
Nennleistung	Gleichspannung	[W]	0,25	1,2
	Wechselspannung	[VA]	–	1,2
Befestigungsart	Zentralschraube			
Anzugsdrehmoment	[Nm]	maximal 0,6		
Einbaulage	beliebig			
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25 ... +90		
Produktgewicht	[g]	ca. 5		
Werkstoff	Polyurethan			

Zubehör für Ventile
Leuchtdichtungen

7.4

Einbau der Leuchtdichtung





- - Hinweis

Die vorherige Dichtung muss vor der Montage der Leuchtdichtung entfernt werden. Die Dichtfläche der Leuchtdichtung muss zur Steckdose und die Dichtkante zur Magnetspule zeigen.

Die Leuchtdichtung ist für einmalige Montage vorgesehen. Durch Wiederverwenden gebrauchter Leuchtdichtungen kann deren Funktion beeinträchtigt werden.


Schaltbilder



Leuchtdichtungen

Datenblatt



Bestellangaben			
	Betriebsspannungsbereich		Teile-Nr. Typ
	[V DC]	[V AC]	
Leuchtdichtung für F-Magnetspulen			
	12 ... 24	–	19 143 MF-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	19 144 MF-LD-230AC
Leuchtdichtung für D- und N1-Magnetspulen			
	12 ... 24	–	19 145 MC-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	19 146 MC-LD-230AC
Leuchtdichtung für V-Magnetspulen			
	12 ... 24	–	35 558 MV-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	151 716 MV-LD-230AC
Leuchtdichtung für E-Magnetspulen			
	12 ... 24	–	19 141 ME-LD-12-24DC
Leuchtdichtung für EB-Magnetspulen			
	12 ... 24	–	151 717 MEB-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	151 718 MEB-LD-230AC

Zubehör für Ventile
Leuchtdichtungen

7.4

 Basisproduktprogramm