

Dichtring, leckfrei  
 Typ OL-...

Dieser Dichtring dichtet auch bei leichtem Anziehen ab, ist unverlierbar, wiederverwendbar und kann im Hydraulikbereich bis 30 bar eingesetzt werden.

Betriebsdruck -1 bis +30 bar  
 Temperaturbereich -30 bis +100 °C



Bestellbezeichnung		für Gewinde	Werkstoff	max. zulässiges Anzugs- drehmoment	Gewicht kg
Teile-Nr.	Typ				
34 634	OL-M5	M5	Stahl, rostfrei NBR	2 Nm	0,001
161 180	OL-M6	M6		-	-
161 181	OL-M10	M10	Messing, NBR	12 Nm	-
161 182	OL-M12	M12		20 Nm	-
161 183	OL-M14	M14		35 Nm	-
165 298	OL-M16	M16		-	-
165 299	OL-M22	M22		-	-