




Magnetventil
Typ MFH-2-M5
mit Handhilfsbetätigung



Nach Zuschalten der Spannung wird der Magnet erregt und das Ventil umgesteuert.

Zubehör:
Steckdosen und Zubehör
siehe Seite 5.8/5-1 (Pneumatic-Katalog).



Zulässiges Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter für Magnetspule = 150 Ncm (15 kp·cm)

- 1 Magnetspule drehbar
- 2 Stecker läßt sich um 180° umsetzen
- 3 Handhilfsbetätigung

- 1 (P) = Druckluftanschluß
- 2 (A) = Arbeits- bzw. Ausgangsleitung

Bestellbezeichnung	mit Steckdose	4573 MFH-2-M5
Teile-Nr./Typ	ohne Steckdose	+ Spannungsangabe
Medium		<i>Bestellbeispiel: 4573 MFH-2-M5 + Spannungsangabe - OD</i> gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft
Bauart		Sitzventil, einseitig direkt betätigt mit Rückstellfeder
Befestigungsart		Durchgangsbohrungen im Gehäuse
Anschluß		M5
Nennweite		1,5 mm
Normalnenndurchfluß (1 → 2)		58 l/min
Druckbereich		0 bis 8 bar
Schaltzeit bei 6 bar		Ein: 10 ms, Aus: 10 ms
Umgebungstemperatur		-5 bis +40 °C
Mediumstemperatur		-10 bis +60 °C
Werkstoffe		Gehäuse: Al, blau eloxiert; Dichtungen: Perbunan
Gewicht		0,110 kg
Gleichspannung	Normalspannungen	12, 24 V
	Sonderspannungen	12 bis 230 V
Wechselspannung	Normalspannungen	24, 42, 110, 230 V/50 bis 60 Hz
	Sonderspannungen	12 bis 240 V/50 oder 60 Hz
Leistungsaufnahme		Gleichspannung: 4,5 W, Wechselspannung: Halten 6 VA, Anzug 7,5 VA
Einschaltdauer ED		100%
Schutzart mit Steckdose		IP 65 (DIN 40 050)