

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Steckdosenleitung KMPPE

- Steckdosenleitung für die Proportional-Druckregelventile MPPE und MPPES
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 und 5 m



Allgemeine Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, 8-polig, M16
Nennbetriebsspannung [V DC]	24
Kabelaufbau [mm ²]	8x0,25
Kabeldurchmesser [mm]	6,8
Befestigungsart	Überwurfmutter M16x0,75
Einbaulage	beliebig

Werkstoffe	
Steckkontakt	Bronze
Kabelmantel	PVC

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... +80

Beschaltung (Blick auf Dose)		
Dose	Pin	Aderfarbe
	1	weiss
	2	braun
	3	grün
	4	gelb
	5	grau
	6	rosa
	7	rot
	8	blau

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com



Bestellangaben				
Elektrischer Anschluss	Produktgewicht [g]	Länge [m]	Teile-Nr.	Typ
Dose gewinkelt, 8-polig, M16	243	2,5	161879	KMPPE-B-2,5
	459	5	161878	KMPPE-B-5