

## 調壓閥和定差調壓閥

FESTO



- 最小尺寸
- 輸出壓力恒定
- 輸入和輸出壓差恒定
- 種類，具或不具有壓力錶
- 具旋入螺紋 M5 ... R1/2 或快速接頭  $\varnothing$  4 ... 12 mm

詳細產品訊息

→ DVD-ROM 和 [xdki.festo.com.tw](http://xdki.festo.com.tw)

產品範圍概覽 - 調壓閥											
型號	說明	螺紋介面					QS 快速接頭 <sup>1)</sup>				
		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	4	6	8	10	12
調壓閥，不具壓力錶											
LR...-QS...	具 QS 快速接頭和旋入螺紋	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-
LR-QS...	兩端具 QS 快速接頭	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-
調壓閥，具壓力錶											
LRMA...-QS...	具 QS 快速接頭和旋入螺紋	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-
LRMA...-QS...	兩端具 QS 快速接頭	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-
定差調壓閥，不具壓力錶											
LRL...-QS...	頂部具 QS 快速接頭和旋入螺紋	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LRL...-QS...	側面具 QS 快速接頭和旋入螺紋	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) 不同的螺紋介面，可選用不同的 QS 快速接頭。

