

建議不適用於新設計上!
- 2 - 此型號將停產

精巧型氣壓缸 ADVUL

FESTO



- 導桿和連接板，確保活塞桿抗扭轉
- 外殼溝槽，用於安裝近接感測器
- 配件範圍廣
- 符合ATEX指令的特定型式，可用於有潛在爆炸危險的工作環境 → www.festo.com.tw

詳細產品訊息
→ DVD-ROM 和 xdki.festo.com.tw

特性

- 精巧型氣壓缸，表面光滑
- 導桿和活塞桿，確保活塞桿抗扭轉
- 三面具有溝槽，用於位置感測
- ∅單槽：12 ... 25
- ∅雙槽：32 ... 100

產品範圍概覽

功能	設計特點	活塞直徑 ∅ [mm]	行程 [mm]	作用力 [N]	多樣型				
					P	A	S2	S6	CT
雙動	抗扭轉	12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	1 ... 400	51 ... 4,712	■	■	■	■	■

多樣型

P	兩端具彈性緩衝環	S2	雙活塞桿	S6	耐熱密封，溫度高達 150 °C	CT	不含銅，聚四氟乙烯和矽
A	位置感測						

