

# Elektrik-Adapter NEFV, für Ventile

Datenblatt

## Steckdose MSSD-EB

- Steckdose für den Anschluss von Einzelventilen
- M12 Steckanschluss für konfektioniertes Kabel
- Dose 2-polig
- Mit Leuchtdiode



Allgemeine Technische Daten	
Befestigungsart	Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung [V DC]	24
Strombelastbarkeit [A]	2x0,12
Signalzustandsanzeige	LED
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Kontakte	Messing
Dichtung	NBR

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50

**Abmessungen** Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

**Beschaltung**

Bestellangaben			
Elektrischer Anschluss	Produktgewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Winkeldose, 2-polig; Stecker gerade, 2-polig, M12	22	188024	MSSD-EB-M12-MONO

Bestellangaben – Zubehör			
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10