

## Hava tabancaları



- Hassas, kol kumandası sayesinde kademesiz ayarlanabilen hava püskürtme miktarı
- Sağlam alüminyum dizayn
- Değiştirilebilir nozul uçlar

Ek bilgi → Internet: .../lsp

Ürün gamına genel bakış			
İşlev		Tip	Versiyon
Düşük hava tüketimli hava tabancası	Hava püskürtme miktarı ayarlanabilir	LSP-1/4-D	Dövme alüminyum alaşım, RoHS'a uygun
		LSP-1/4-C	Takviyeli polyamid
Hava nozulu	Çapak ve toz için	LPZ-SD	Koruyucu hava kalkanlı
	Büyük alanlara hava püskürtmek, kurutmak ve soğutmak için	LPZ-LD	Gürültü azaltma
	Erişimi zor bölgeler için	LPZ-RG-150-B	Düz borulu
	Erişimi zor bölgeler için, 360° dönebilir	LPZ-RB-150-B	Dirsek borulu

Genel teknik veriler			
Pnömatrik bağlantı		Dişi diş G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	
Çalışma ortamı		Filtrelenmiş basınçlı hava, yağlanmış veya yağlanmamış	
Standart nominal debi miktarı 1)	[l/dk]	120	
Gürültü seviyesi <sup>1)</sup>	[dB (A)]	90	
Çalışma basıncı	[bar]	0 ... 10	
Ortam sıcaklığı	[°C]	-10 ... +50	

1) 6 bar'da ölçülür.

## Hava tabancaları

### Düşük hava tüketimli hava tabancası LSP-1/4-D



Pnömatik bağlantı	Sipariş kodu
G1/4	LSP-1/4-D

### Düşük hava tüketimli hava tabancası LSP-1/4-C



Pnömatik bağlantı	Sipariş kodu
G1/4	LSP-1/4-C

### Hava nozulu LPZ-SD

Koruyucu hava kalkanlı



Sipariş kodu
LPZ-SD

### Hava nozulu LPZ-LD

Gürültü azaltma



Sipariş kodu
LPZ-LD

### Hava nozulu LPZ-RG

Düz borulu



Sipariş kodu
LPZ-RG-150-B

### Hava nozulu LPZ-RB

DİRSEK BORULU



Sipariş kodu
LPZ-RB-150-B