

Soket bağlantılar FBSD



- Fieldbus bağlantısı için soket
- Tüm kablo uzunluklarıyla montajlanabilir
- Klemens bağlantılı

Ek bilgi → Internet: [.../fbsd](http://www.festo.com/fbsd)

Genel teknik veriler					
Tip		FBSD-GD-7	FBSD-GD-9	FBSD-GD-9-5POL	FBSD-KL-2x5POL
Montaj tipi		M12 bağlantı somunu			İki M2,5x12 vida
İzin verilen kablo çapı	[mm]	4 ... 6	8 ... 9,5	6 ... 8	–
Bağlantı kesiti	[mm ²]	0,25 ... 0,75	0,25 ... 0,75	0,25 ... 0,75	0,2 ... 2,5
Çalışma gerilimi aralığı	[V AC]	250	250	60	–
	[V DC]	250	250	60	24 DC
İzin verilen akım yükü	[A]	4	4	4	12
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP67 (montajlı)			IP20
Kablo bağlantısı		Pg7	Pg9	Pg9	–
Malzemeler	Gövde	Güçlendirilmeyen polyamid			Polyamid
	Kontaklar	Bronz, beyaz bronz kaplı		Nikel kaplı ve altın kaplı bronz	Altın kaplı bronz
	Bağlantı somunu	Nikel kaplı pres döküm çinko			–
	Contalar	Nitril kauçuk			–
Malzemelerle ilgili açıklama		RoHS-uyumlu			–
Ortam sıcaklığı	[°C]	–40 ... +85			–5 ... +50

Sipariş bilgileri		
	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Düz soket, 4-pin, vidalı klemens	FBSD-GD-7
	Düz soket, 4-pin, vidalı klemens	FBSD-GD-9
	Düz soket, 5-pin, vidalı klemens (DeviceNet)	FBSD-GD-9-5POL
	Açılı soket, 5-pin, vidalı klemens, 5-pin	FBSD-KL-2x5POL

