

# AS-Interface® Module CACF

Datenblatt

## CACF-BT-AS

AS-Interface Modul als Busabschluss

Der passive Busabschluss ermöglicht die maximal zulässige AS-Interface Leitungslänge auf ca. 200 m auszudehnen. Es darf maximal eine Komponente zur Leitungsverlängerung pro AS-Interface Strang eingesetzt werden.



Allgemeine Technische Daten	
Anschluss technik	AS-Interface Flachkabel/AS-Interface Rundkabel
Statusanzeigen	LED gelb AS-Interface Spannung > 18,5 V LED grün AS-Interface Spannung > 26 V
Betriebsspannung [VDC]	30 (AS-Interface Spannung)
Stromaufnahme [mA]	10
Schutzart	IP65
Abmessungen B x L x H [mm]	46 x Ø19
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +55
Lagertemperatur [°C]	-25 ... +75
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
	C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>1)</sup>	Nach EU-EMV-Richtlinie

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com](http://www.festo.com) → Support → Anwenderdokumentation.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

**Abmessungen** Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Typ	D1 Ø	L1
CACF-BT-AS	19	46

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
	AS-Interface Modul als Busabschluss	<b>567035</b>	<b>CACF-BT-AS</b>