

## Vantuz tutucular ESH



- 6 tutucu boyutu
- 8 tutucu tipi
- 3 hortum bağlantısı
- Yükseklik kompanzatörlü/kompanzatörsüz
- Vantuzlar ve vakum jeneratörlerinin kolay bağlantısı
- Her uygulama için doğru çözüm

Ek bilgi ➔ Internet: .../esh

Ürün gamına genel bakış		Tutucu tipi	Vakum portu					
Tutucu ebadı 1	Tutucu ebadı 2		Tutucu ebadı 3	Tutucu ebadı 4	Tutucu ebadı 5	Tutucu ebadı 6		
ESH-HA	Erkek dış, 2 somun, vakum portu üstte	Yükseklik kompanza-törsüz	QS-4	QS-4	QS-6	QS-6	G1/8	G1/4
			PK-3	PK-4	PK-4	PK-4		
ESH-HB	Dişî dış, vakum portu yanda	Yükseklik kompanza-törsüz	QS-4	QS-4	QS-6	QS-6	G1/8	G1/4
			PK-3	PK-4	PK-4	PK-4		
ESH-HC	Erkek dış, 2 somun, vakum portu üstte	Yükseklik kompanza-törlü	QS-4	QS-4	QS-6	QS-6	G1/8	G1/4
			PK-3	PK-4	PK-4	PK-4		
ESH-HCL	Erkek dış, 2 somun, vakum portu üstte	Yükseklik kompanza-törlü, uzun	QS-4	QS-4	QS-6	QS-6	G1/8	G1/4
			PK-3	PK-4	PK-4	PK-4		
ESH-HD	Erkek dış, 2 somun, vakum portu yanda	Yükseklik kompanza-törlü	QS-4	QS-4	QS-6	QS-6	G1/8	G1/4
			PK-3	PK-4	PK-4	PK-4		
ESH-HDL	Erkek dış, 2 somun, vakum portu yanda	Yükseklik kompanza-törlü, uzun	QS-4	QS-4	QS-6	QS-6	G1/8	G1/4
			PK-3	PK-4	PK-4	PK-4		
ESH-HE	Direkt bağlantı için dişli bağlantı	Yükseklik kompanza-törsüz	M3x0.5	M5x0.8	G1/8	G1/8	G1/4	-
			M10x1	M10x1	M14x1	M14x1		
ESH-HF	Direkt bağlantı için dişli bağlantı	Yükseklik kompanza-törlü					-	-

## Vantuz tutucular ESH

### Teknik özellikler

Malzemeler  
Dişli soket: Tavlanmış çelik



CAD verilerini indirmek için ➔ <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>									
Tutucu tipi	ESH-HA			ESH-HB			ESH-HC		
Tutucu ebadı	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Vakum portu	QS-6	QS-6	G1/8	QS-6	QS-6	G1/8	QS-6	QS-6	G1/8
Yapışsal tasarım	Vakum portu üstte			Vakum portu yanda			Vakum portu üstte		
	-			-			Yükseklik kompanzatörlü		
Vantuz montajı	M4x0.7	M6x1	M10x1.5	M4x0.7	M6x1	M10x1.5	M4x0.7	M6x1	M10x1.5
Montaj tipi	Kilitleme somunu ile			Dişli dış ile			Kilitleme somunu ile		
Bağlantı dışı	M12x1	M14x1	M20x1	M6x1	M6x1	M8x1.25	M14x1	M14x1	M22x1
Montaj konumu	Hepsi			Hepsi			Hepsi		
Yükseklik kompanzatörü [mm] yükseklik kompanzatörü	-			-			6	6	10
Uzunluk/genişlik/yükseklik [mm]	14/14/26	17/17/28	22/22/30	27/12/28	26/12/28	22/22/38	17/17/53	17/17/53	27/27/56

07

### Çalışma şartları

Vakum portu	Otomatik bağlantı rakoru QS-6	Dişli bağlantı G1/8
Çalışma şartı:	Atmosferik hava	
Ortam sıcaklığı [°C]	0 ... +60	-10 ... +60

### Sipariş kodu

ESH	-		-		-							
<b>Tip</b>												
ESH	Vantuz adaptörü											
<b>Tutucu tipi</b>												
HA	Erkek dış, 2 somun, vakum portu üstte											
HB	Dişli dış, vakum portu yanda											
HC	Erkek dış, 2 somun, vakum portu üstte, yükseklik kompansatörü											
<b>Vantuzun tutucuların sınıflandırılması</b>												
3	Tutucu ebadı 3											
4	Tutucu ebadı 4											
5	Tutucu ebadı 5											
<b>Vakum portu</b>												
Tutucu ebadı 3 veya 4												
QS	Geçmeli bağlantı											
Tutucu ebadı 5												
G	Dişli bağlantı											

### Sipariş örneği:

ESH-HB-5-G

Vantuz tutucu ESH - dişli dış, vakum portu yanda - tutucu ebadı 5 - dişli bağlantı