

Soket bağlantılar NECU



- Tüm kablo uzunluklarıyla montajlanabilir
- Klemens bağlantılı
- 4-pin ve 5-pin

Ek bilgi → Internet: [.../necu](http://www.festo.com/.../necu)

Genel teknik veriler		NECU-M-S-D12G4-C2-ET	NECU-M8G4	NECU-G78G4-C2	NECU-G78G5-C2
Tip					
Çalışma gerilimi aralığı	[V DC]	≤ 250	0 ... 30	≤ 250	
	[V AC]	≤ 250	0 ... 30	≤ 250	
İzin verilen akım yükü	[A]	4	3	10	8
İzin verilen kablo çapı	[mm]	6 ... 8	3,5 ... 5	5 ... 12	
Bağlantı kesiti	[mm ²]	0,14 ... 0,75	0,14 ... 0,5	0,25 ... 2	
Soket kodlaması		D, Ethernet için	–	ODVA AutoSIG	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Standartı baz alır		DIN EN 61076-2-101, EN 61984	EN 61984	EN 61984	
İletim karakteristikleri		DIN EN 50173 / CAT 5	–	–	–
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65/67	IP67	IP65/67/68	IP65/67/68
Malzemeler	Gövde	Nikel kaplı pres döküm çinko	Polibütillen tereftalat	Polyamid	
	Contalar	Nitril kauçuk	–	Nitril kauçuk	
	Kontaklar	Altın kaplı pirinç	–	Altın kaplı bakır bazlı alaşım	
	Bağlantı somunu	–	–	Nikel kaplı pirinç	
Malzemelerle ilgili açıklama		RoHS-uyumlu			
Ortam sıcaklığı	[°C]	–40 ... +85	–40 ... +80		

Sipariş bilgileri		
	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Düz soket, vidalı klemens, M12x1, 4-pin, ekranlanabilir	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Düz soket, M8x1, 4-pin	NECU-M8G4
	Düz soket, vidalı klemens, 7/8", 4-pin	NECU-G78G4-C2
	Düz soket, vidalı klemens, 7/8", 5-pin	NECU-G78G5-C2

