



- 氣管容易連結
- 容易卸管
- 可靠的接頭
- 多樣化種類豐富
- QSM-B 和 QS-B  
每包裝單元內的數量較多，因此符合經濟成本
- 符合ATEX指令的特定型式，可用於有潛在爆炸危險的工作環境 → [www.festo.com.tw](http://www.festo.com.tw)

詳細產品訊息  
→ DVD-ROM 和 [xdki.festo.com.tw](http://xdki.festo.com.tw)

## 特性



快速接頭QSM/QSM-B，小型  
小型快速接頭，適用於狹小空間  
安裝。

### 快速接頭QS/QS-B

快速接頭選擇範圍廣泛。



快速接頭QS-F，金屬型  
堅固的金屬快速接頭，表層鍍鉻。  
耐腐蝕(CRC3)和化學物質，適  
用於食品和包裝工業。



快速接頭CRQS，不鏽鋼型  
不鏽鋼快速接頭。耐腐蝕(CRC4)  
和化學物質，適用於食品和包裝  
工業。



快速接頭QS-V0，阻燃型  
阻燃型快速接頭，適用於所有易  
燃場合，如：自動化工業中的焊  
接系統和建築業。

## 工作環境

|      |       | 小型<br>QSM     | 標準<br>QS | 小型<br>QSM-B   | 標準<br>QS-B | 金屬型<br>QS-F   | 不鏽鋼型<br>CRQS  | 阻燃型<br>QS-V0  |
|------|-------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 工作壓力 | [bar] | -0.95 ... +14 |          | -0.95 ... +10 |            | -0.95 ... +16 | -0.95 ... +10 | -0.95 ... +10 |
| 工作溫度 | [°C]  | -10 ... 80    |          | 0 ... 60      |            | 0 ... 150     | 0 ... 150     | 0 ... 60      |

# 快速接頭 QS

| 產品範圍概覽        |         |      |    |    |                 |                 |         |   |   |   |
|---------------|---------|------|----|----|-----------------|-----------------|---------|---|---|---|
| 設計特點          | 型式      | 接口   |    |    |                 |                 |         |   |   |   |
|               |         | M 螺紋 |    |    | R 螺紋            | G 螺紋            | 氣管外徑 OD |   |   |   |
|               |         | M3   | M5 | M7 | R $\frac{1}{8}$ | G $\frac{1}{8}$ | 3       | 4 | 6 |   |
| 快速接頭 QSM，小型   |         |      |    |    |                 |                 |         |   |   |   |
| 直通型           | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■  | ■  | ■               | ■               | ■       | ■ | ■ | ■ |
|               | 快速接頭    | -    | -  | -  | -               | -               | -       | ■ | ■ | ■ |
|               | 隔板式快速接頭 | -    | -  | -  | -               | -               | -       | ■ | ■ | ■ |
| L型            | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■  | ■  | ■               | ■               | ■       | ■ | ■ | ■ |
|               | 快速接頭    | -    | -  | -  | -               | -               | -       | ■ | ■ | ■ |
| T型            | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■  | -  | ■               | ■               | ■       | ■ | ■ | ■ |
|               | 快速接頭    | -    | -  | -  | -               | -               | -       | ■ | ■ | ■ |
| X型            | 快速接頭    | -    | -  | -  | -               | -               | -       | ■ | ■ | ■ |
| Y型            | 快速接頭    | -    | -  | -  | -               | -               | -       | ■ | ■ | ■ |
| 快速接頭 QSM-B，小型 |         |      |    |    |                 |                 |         |   |   |   |
| 直通型           | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■  | ■  | -               | -               | -       | - | ■ | ■ |
| L型            | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■  | -  | -               | -               | -       | - | ■ | ■ |
| T型            | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■  | -  | -               | -               | -       | - | ■ | ■ |

| 產品範圍概覽    |         |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |   |   |    |    |         |  |  |  |  |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---|---|----|----|---------|--|--|--|--|
| 設計特點      | 型式      | 接口   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |   |   |    |    |         |  |  |  |  |
|           |         | M 螺紋 |                 |                 |                 |                 | R 螺紋            |                 |                 |                 | G 螺紋 |   |   |    |    | 氣管外徑 OD |  |  |  |  |
|           |         | M5   | R $\frac{1}{8}$ | R $\frac{1}{4}$ | R $\frac{3}{8}$ | R $\frac{1}{2}$ | G $\frac{1}{8}$ | G $\frac{1}{4}$ | G $\frac{3}{8}$ | G $\frac{1}{2}$ | 4    | 6 | 8 | 10 | 12 | 16      |  |  |  |  |
| 快速接頭 QS   |         |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |   |   |    |    |         |  |  |  |  |
| 直通型       | 快速/螺紋接頭 | -    | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 隔板式快速接頭 | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| L型        | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| T型        | 快速/螺紋接頭 | -    | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| 直角結構      | 快速/螺紋接頭 | -    | ■               | ■               | ■               | ■               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| X型        | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -    | - | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| Y型        | 快速/螺紋接頭 | ■    | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| 快速接頭 QS-B |         |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |   |   |    |    |         |  |  |  |  |
| 直通型       | 快速/螺紋接頭 | -    | ■               | ■               | ■               | ■               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| L-型       | 快速/螺紋接頭 | -    | ■               | ■               | ■               | ■               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| T-型       | 快速/螺紋接頭 | -    | ■               | ■               | ■               | ■               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
| Y-型       | 快速/螺紋接頭 | -    | ■               | ■               | ■               | ■               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |
|           | 快速接頭    | -    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | ■    | ■ | ■ | ■  | ■  | ■       |  |  |  |  |

| 設計特點  | 多樣化                                 |
|---|-------------------------------------|
| 快速/螺紋接頭<br>- 外螺紋，具外六角<br>- 外螺紋，具內六角<br>- 內螺紋，具外六角 | 快速接頭<br>隔板式快速接頭<br>隔板式快速接頭<br>插入式塞頭 |
|   | 快速接頭，具軸套<br>插入式軸套<br>塞頭             |
|   | 金屬型<br>不鏽鋼型<br>阻燃型                  |

# 快速接頭 QSM, 小型

## 快速/螺紋接頭 QSM

外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|--------------|------------------|
| 公制螺紋，具密封環 |    |              |                  |
| M3        | 3  | QSM-M3-3     | 10               |
|           |    | QSM-M3-3-100 | 100              |
|           | 4  | QSM-M3-4     | 10               |
|           |    | QSM-M3-4-100 | 100              |
| M5        | 3  | QSM-M5-3     | 10               |
|           |    | QSM-M5-3-100 | 100              |
|           | 4  | QSM-M5-4     | 10               |
|           |    | QSM-M5-4-100 | 100              |
|           | 6  | QSM-M5-6     | 10               |
|           |    | QSM-M5-6-100 | 100              |



| D1                            | D2 | 型號                                   | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--------------------------------------|------------------|
| G 螺紋，具密封環                     |    |                                      |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSM-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4 | 10               |
|                               | 6  | QSM-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6 | 10               |

## 快速/螺紋接頭 QSM-...-I

外螺紋，具內六角



| D1        | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|------------|------------------|
| 公制螺紋，具密封環 |    |            |                  |
| M3        | 3  | QSM-M3-3-I | 10               |
|           | 4  | QSM-M3-4-I | 10               |
| M5        | 3  | QSM-M5-3-I | 10               |
|           | 4  | QSM-M5-4-I | 10               |
|           | 6  | QSM-M5-6-I | 10               |
| M7        | 4  | QSM-M7-4-I | 10               |
|           | 6  | QSM-M7-6-I | 10               |



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| G 外螺紋，型號                      |    |  |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSM-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-I | 10               |
|                               | 6  | QSM-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I | 10               |

## 快速接頭 QSM



| D1 | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|-------------|------------------|
| 3  | 3  | QSM-3       | 10               |
|    |    | QSM-3-100   | 100              |
| 4  | 4  | QSM-4       | 10               |
|    |    | QSM-4-100   | 100              |
| 6  | 6  | QSM-6       | 10               |
|    |    | QSM-6-100   | 100              |
| 變徑 |    |             |                  |
| 4  | 3  | QSM-4-3     | 10               |
|    |    | QSM-4-3-100 | 100              |
| 6  | 4  | QSM-6-4     | 10               |
|    |    | QSM-6-4-100 | 100              |

## 隔板式快速接頭 QSMS



| D1 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|----|------------|------------------|
| 4  | QSMS-4     | 10               |
|    | QSMS-4-100 | 100              |
| 6  | QSMS-6     | 10               |
|    | QSMS-6-100 | 100              |

## 快速接頭 QSM-...H

具插入式軸套



| D1 | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|--------------|------------------|
| 4  | 3  | QSM-4H-3     | 10               |
|    |    | QSM-4H-3-100 | 100              |
| 6  | 4  | QSM-6H-4     | 10               |
|    |    | QSM-6H-4-100 | 100              |

## L型快速/螺紋接頭 QSML

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號            | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|---------------|------------------|
| 公制螺紋，具密封環 |    |               |                  |
| M3        | 3  | QSML-M3-3     | 10               |
|           |    | QSML-M3-3-100 | 100              |
|           | 4  | QSML-M3-4     | 10               |
| M5        | 3  | QSML-M5-3     | 10               |
|           |    | QSML-M5-3-100 | 100              |
|           | 4  | QSML-M5-4     | 10               |
|           |    | QSML-M5-4-100 | 100              |
|           | 6  | QSML-M5-6     | 10               |
|           |    | QSML-M5-6-100 | 100              |
| M7        | 4  | QSML-M7-4     | 10               |
|           |    | QSML-M7-4-100 | 100              |
|           | 6  | QSML-M7-6     | 10               |
|           |    | QSML-M7-6-100 | 100              |



| D1                            | D2 | 型號                                    | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---------------------------------------|------------------|
| G 螺紋，具密封環                     |    |                                       |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSML-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4 | 10               |
|                               | 6  | QSML-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6 | 10               |

## L型快速接頭 QSML



| D1 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|----|------------|------------------|
| 4  | QSML-4     | 10               |
|    | QSML-4-100 | 100              |
| 6  | QSML-6     | 10               |
|    | QSML-6-100 | 100              |

1) 包裝單元的數量

# 快速接頭 QSM, 小型



## T型快速/螺紋接頭 QSMT

可旋轉360°, 外螺紋, 具外六角



| D1         | D2 | 型號            | PU <sup>1)</sup> |
|------------|----|---------------|------------------|
| 公制螺紋, 具密封環 |    |               |                  |
| M3         | 3  | QSMT-M3-3     | 10               |
|            | 4  | QSMT-M3-4     | 10               |
| M5         | 3  | QSMT-M5-3     | 10               |
|            | 4  | QSMT-M5-4     | 10               |
|            |    | QSMT-M5-4-100 | 100              |
|            | 6  | QSMT-M5-6     | 10               |
|            |    | QSMT-M5-6-100 | 100              |



| D1                            | D2 | 型號                                    | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---------------------------------------|------------------|
| G 螺紋, 具密封環                    |    |                                       |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSMT-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4 | 10               |
|                               | 6  | QSMT-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6 | 10               |

## T型快速接頭 QSMT



| D1 | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|------------|------------------|
| 4  | 4  | QSMT-4     | 10               |
|    |    | QSMT-4-100 | 100              |
| 6  | 6  | QSMT-6     | 10               |
|    |    | QSMT-6-100 | 100              |
| 變徑 |    |            |                  |
| 6  | 4  | QSMT-6-4   | 10               |

## Y型快速接頭 QSMT



| D1      | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|---------|----|------------|------------------|
| 4       | 4  | QSMT-4     | 10               |
|         |    | QSMT-4-100 | 100              |
| 6       | 6  | QSMT-6     | 10               |
|         |    | QSMT-6-100 | 100              |
| 2個變徑輸出口 |    |            |                  |
| 6       | 4  | QSMT-6-4   | 10               |

1) 包裝單元的數量

## 快速接頭 QSM-B, 小型

FESTO

### 快速/螺紋接頭 QSM-B

外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號            | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|---------------|------------------|
| 公制螺紋，具密封環 |    |               |                  |
| M3        | 4  | QSM-B-M3-4-20 | 20               |
| M5        | 4  | QSM-B-M5-4-20 | 20               |
|           | 6  | QSM-B-M5-6-20 | 20               |

### L型快速/螺紋接頭 QSML-B

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號             | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|----------------|------------------|
| 公制螺紋，具密封環 |    |                |                  |
| M3        | 4  | QSML-B-M3-4-20 | 20               |
| M5        | 4  | QSML-B-M5-4-20 | 20               |
|           | 6  | QSML-B-M5-6-20 | 20               |

### 快速/螺紋接頭 QSM-B-...-I

外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號              | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|-----------------|------------------|
| 公制螺紋，具密封環 |    |                 |                  |
| M3        | 4  | QSM-B-M3-4-I-20 | 20               |
| M5        | 4  | QSM-B-M5-4-I-20 | 20               |
|           | 6  | QSM-B-M5-6-I-20 | 20               |
| M7        | 4  | QSM-B-M7-4-I-20 | 20               |
|           | 6  | QSM-B-M7-6-I-20 | 20               |

### T型快速/螺紋接頭 QSMT-B

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號             | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|----------------|------------------|
| 公制螺紋，具密封環 |    |                |                  |
| M3        | 4  | QSMT-B-M3-4-20 | 20               |
| M5        | 4  | QSMT-B-M5-4-20 | 20               |
|           | 6  | QSMT-B-M5-6-20 | 20               |

<sup>1)</sup> 包裝單元的數量

# 快速接頭 QS

FESTO

硬管、氣管和接頭  
快速接頭

5.4

**快速/螺紋接頭QS**  
外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |              |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-1/8-4     | 10               |
|                               |    | QS-1/8-4-100 | 100              |
|                               | 6  | QS-1/8-6     | 10               |
|                               |    | QS-1/8-6-100 | 100              |
|                               | 8  | QS-1/8-8     | 10               |
|                               |    | QS-1/8-8-50  | 50               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-1/4-6     | 10               |
|                               |    | QS-1/4-6-100 | 100              |
|                               | 8  | QS-1/4-8     | 10               |
|                               |    | QS-1/4-8-50  | 50               |
|                               | 10 | QS-1/4-10    | 10               |
|                               |    | QS-1/4-10-50 | 50               |
|                               | 12 | QS-1/4-12    | 10               |
|                               |    | QS-1/4-12-20 | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-3/8-8     | 10               |
|                               |    | QS-3/8-8-50  | 50               |
|                               |    | QS-3/8-10    | 10               |
|                               | 10 | QS-3/8-10-50 | 50               |
|                               |    | QS-3/8-12    | 10               |
|                               |    | QS-3/8-12-20 | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QS-1/2-12    | 1                |
|                               |    | QS-1/2-12-20 | 20               |
|                               | 16 | QS-1/2-16    | 1                |
|                               |    | QS-1/2-16-20 | 20               |



| D1                                      | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup>                       |    |
|---|----|---|--|----|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>                        |    |   |  |    |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>           | 4  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100                                    |    |
|   |    | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10                                     |    |
|   | 6  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100                                    |    |
|   |    | 8                                       | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8    | 10 |
|   |    |   | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50 | 50 |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>           | 6  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100                                    |    |
|   | 8  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50                                     |    |
|   | 10 | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50                                     |    |
|   | 12 | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12    | 10                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12-20 | 20                                     |    |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>           | 8  | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10                                     |    |
|   | 10 | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-50 | 50                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10                                     |    |
|   |    | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-20 | 20                                     |    |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>           | 12 | QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                                      |    |
|   |    | QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-20 | 20                                     |    |
|   | 16 | QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                                      |    |
| QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-20 | 20 |   |  |    |

**快速/螺紋接頭 QS...-I**  
外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|-------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |             |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-1/8-4-I  | 10               |
|                               | 6  | QS-1/8-6-I  | 10               |
|                               | 8  | QS-1/8-8-I  | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-1/4-6-I  | 10               |
|                               | 8  | QS-1/4-8-I  | 10               |
|                               | 10 | QS-1/4-10-I | 10               |
|                               | 12 | QS-1/4-12-I | 10               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-3/8-8-I  | 10               |
|                               | 10 | QS-3/8-10-I | 10               |
|                               | 12 | QS-3/8-12-I | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QS-1/2-12-I | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>              |    |  |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-I  | 10               |
|                               | 6  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I  | 10               |
|                               | 8  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-I  | 10               |
|                               | 8  | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I  | 10               |
|                               | 10 | QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I | 10               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-I  | 10               |
|                               | 10 | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-I | 10               |
|                               | 12 | QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I | 1                |

**快速/螺紋接頭 QSF**  
內螺紋/具外六角



| D1                            | D2              | 型號              | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>              |                 |                 |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4               | QSF-1/8-4-B     | 10               |
|                               |                 | QSF-1/8-4-B-100 | 100              |
|                               | 6               | QSF-1/8-6-B     | 10               |
|                               |                 | QSF-1/8-6-B-100 | 100              |
|                               | 8               | QSF-1/8-8-B     | 10               |
|                               |                 | QSF-1/8-8-B-50  | 50               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6               | QSF-1/4-6-B     | 10               |
|                               |                 | QSF-1/4-6-B-100 | 100              |
|                               | 8               | QSF-1/4-8-B     | 10               |
|                               |                 | QSF-1/4-8-B-50  | 50               |
|                               | 10              | QSF-1/4-10-B    | 10               |
|                               |                 | QSF-1/4-10-B-50 | 50               |
| 12                            | QSF-1/4-12-B    | 10              |                  |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8               | QSF-3/8-8-B     | 10               |
|                               |                 | QSF-3/8-8-B-50  | 50               |
|                               | 10              | QSF-3/8-10-B    | 10               |
|                               |                 | QSF-3/8-10-B-50 | 50               |
| 12                            | QSF-3/8-12-B    | 10              |                  |
|                               | QSF-3/8-12-B-20 | 20              |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12              | QSF-1/2-12-B    | 1                |
|                               | 16              | QSF-1/2-16-B    | 1                |

1) 包裝單元的數量

# 快速接頭 QS

## 快速接頭 QS



| D1 | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|-------------|------------------|
| 4  | 4  | QS-4        | 10               |
|    |    | QS-4-100    | 100              |
| 6  | 6  | QS-6        | 10               |
|    |    | QS-6-100    | 100              |
| 8  | 8  | QS-8        | 10               |
|    |    | QS-8-50     | 50               |
| 10 | 10 | QS-10       | 10               |
|    |    | QS-10-50    | 50               |
| 12 | 12 | QS-12       | 10               |
|    |    | QS-12-20    | 20               |
| 變徑 |    |             |                  |
| 6  | 4  | QS-6-4      | 10               |
|    |    | QS-6-4-100  | 100              |
| 8  | 6  | QS-8-6      | 10               |
|    |    | QS-8-6-50   | 50               |
| 10 | 8  | QS-10-8     | 10               |
|    |    | QS-10-8-50  | 50               |
| 12 | 10 | QS-12-10    | 10               |
|    |    | QS-12-10-20 | 20               |

## 隔板式快速接頭 QSS



| D1 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|----|-----------|------------------|
| 4  | QSS-4     | 10               |
|    | QSS-4-100 | 100              |
| 6  | QSS-6     | 10               |
|    | QSS-6-100 | 100              |
| 8  | QSS-8     | 10               |
|    | QSS-8-50  | 50               |
| 10 | QSS-10    | 10               |
|    | QSS-10-50 | 50               |
| 12 | QSS-12    | 10               |
|    | QSS-12-20 | 20               |

## 插入式塞頭 QSC



| D1 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|----|-----------|------------------|
| 4  | QSC-4     | 10               |
|    | QSC-4-100 | 100              |
| 6  | QSC-6     | 10               |
|    | QSC-6-100 | 100              |
| 8  | QSC-8     | 10               |
|    | QSC-8-50  | 50               |
| 10 | QSC-10    | 10               |
|    | QSC-10-50 | 50               |
| 12 | QSC-12    | 10               |
|    | QSC-12-20 | 20               |

## 快速接頭 QS...H

具插入式軸套



| D1 | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|--------------|------------------|
| 6  | 4  | QS-6H-4      | 10               |
|    |    | QS-6H-4-100  | 100              |
| 8  | 6  | QS-8H-6      | 10               |
|    |    | QS-8H-6-50   | 50               |
| 10 | 8  | QS-10H-8     | 10               |
|    |    | QS-10H-8-50  | 50               |
| 12 | 10 | QS-12H-10    | 10               |
|    |    | QS-12H-10-20 | 20               |

## 插入式軸套 QSH



| D1 | D2 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|-----------|------------------|
| 4  | -  | QSH-4     | 10               |
|    |    | QSH-4-100 | 100              |
| 6  | -  | QSH-6     | 10               |
|    |    | QSH-6-100 | 100              |
| 8  | -  | QSH-8     | 10               |
|    |    | QSH-8-50  | 50               |
| 10 | -  | QSH-10    | 10               |
|    |    | QSH-10-50 | 50               |
| 12 | -  | QSH-12    | 10               |
|    |    | QSH-12-20 | 20               |

## 插入式軸套 QSH

變徑



| D1 | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|--------------|------------------|
| 6  | 4  | QSH-6-4      | 10               |
|    |    | QSH-6-4-100  | 100              |
| 8  | 6  | QSH-8-6      | 10               |
|    |    | QSH-8-6-50   | 50               |
| 10 | 8  | QSH-10-8     | 10               |
|    |    | QSH-10-8-50  | 50               |
| 12 | 10 | QSH-12-10    | 10               |
|    |    | QSH-12-10-20 | 20               |
| 16 | 12 | QSH-16-12    | 1                |
|    |    | QSH-16-12-20 | 20               |

## 塞頭 QSC...H



| D1 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|----|------------|------------------|
| 4  | QSC-4H     | 10               |
|    | QSC-4H-100 | 100              |
| 6  | QSC-6H     | 10               |
|    | QSC-6H-100 | 100              |
| 8  | QSC-8H     | 10               |
|    | QSC-8H-50  | 50               |
| 10 | QSC-10H    | 10               |
|    | QSC-10H-50 | 50               |
| 12 | QSC-12H    | 10               |
|    | QSC-12H-20 | 20               |

1) 包裝單元的數量

# 快速接頭 QS

FESTO

硬管, 氣管和接頭  
快速接頭

5.4

## L型快速/螺紋接頭 QSL

可旋轉360°, 外螺紋, 具外六角



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |   |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6  | QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
|                               | 12 | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12    | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12-20 | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-20 | 20               |
|                               | 12 | QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
|                               |    | QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-20 | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-20 | 20               |
|                               | 16 | QSL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |
|                               |    | QSL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-20 | 20               |



| D1                            | D2 | 型號                                       | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>G 螺紋, 具密封環</b>             |    |  |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6  | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
|                               | 12 | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12    | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12-20 | 20               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-20 | 20               |
|                               | 12 | QSL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
|                               |    | QSL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-20 | 20               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-20 | 20               |
|                               | 16 | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |
|                               |    | QSL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-20 | 20               |

## L型快速/螺紋接頭 QSLV

可旋轉360°, 外螺紋, 具外六角



| D1                            | D2 | 型號                                       | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |  |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |    | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6  | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               | 10 | QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               | 12 | QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               | 16 | QSLV- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |



| D1                            | D2 | 型號  | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>G 螺紋</b>                   |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |    | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6  | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               | 10 | QSLV-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               | 12 | QSLV-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               | 16 | QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |

## L型快速接頭 QSL



| D1 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|----|-----------|------------------|
| 4  | QSL-4     | 10               |
|    | QSL-4-100 | 100              |
| 6  | QSL-6     | 10               |
|    | QSL-6-100 | 100              |
| 8  | QSL-8     | 10               |
|    | QSL-8-50  | 50               |
| 10 | QSL-10    | 10               |
|    | QSL-10-50 | 50               |
| 12 | QSL-12    | 10               |
|    | QSL-12-20 | 20               |

1) 包裝單元的數量



# 快速接頭 QS

## L型快速接頭 QSL-...H

具插入式軸套



| D1 | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|------------|------------------|
| 4  | 4  | QSL-4H     | 10               |
|    |    | QSL-4H-100 | 100              |
| 6  | 6  | QSL-6H     | 10               |
|    |    | QSL-6H-100 | 100              |
| 8  | 8  | QSL-8H     | 10               |
|    |    | QSL-8H-50  | 50               |
| 10 | 10 | QSL-10H    | 10               |
|    |    | QSL-10H-50 | 50               |
| 12 | 12 | QSL-12H    | 10               |

## T型快速/螺紋接頭 QST

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1                            | D2                                   | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |                                      |   |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4                                    | QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6                                    | QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8                                    | QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6                                    | QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8                                    | QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10                                   | QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
| 12                            | QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 10                                      |                  |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8                                    | QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10                                   | QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-20 | 20               |
|                               | 12                                   | QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
|                               |                                      | QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-20 | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12                                   | QST- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               | 16                                   | QST- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |

## T型快速/螺紋接頭 QSTL

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號                                       | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |  |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |    | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6  | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSTL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               | 10 | QSTL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               | 12 | QSTL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               | 16 | QSTL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                       | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>              |    |  |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QST-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6  | QST-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QST-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QST-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QST-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QST-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QST-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QST-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-20 | 20               |
|                               | 12 | QST-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
|                               |    | QST-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-20 | 20               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QST-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               | 16 | QST-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |



| D1                            | D2 | 型號  | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>              |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4     | 10               |
|                               |    | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100 | 100              |
|                               | 6  | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50  | 50               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6     | 10               |
|                               |    | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100 | 100              |
|                               | 8  | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8     | 10               |
|                               |    | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50  | 50               |
|                               | 10 | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10    | 10               |
|                               |    | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50 | 50               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSTL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8     | 10               |
|                               | 10 | QSTL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10    | 10               |
|                               | 12 | QSTL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12    | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12    | 1                |
|                               | 16 | QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16    | 1                |

1) 包裝單元的數量

# 快速接頭 QS

FESTO

硬管, 氣管和接頭  
快速接頭

## 5.4

T型快速接頭 QST



| D1        | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|--------------|------------------|
| 4         | 4  | QST-4        | 10               |
|           |    | QST-4-100    | 100              |
| 6         | 6  | QST-6        | 10               |
|           |    | QST-6-100    | 100              |
| 8         | 8  | QST-8        | 10               |
|           |    | QST-8-50     | 50               |
| 10        | 10 | QST-10       | 10               |
|           |    | QST-10-50    | 50               |
| 12        | 12 | QST-12       | 10               |
|           |    | QST-12-20    | 20               |
| <b>變徑</b> |    |              |                  |
| 6         | 4  | QST-6-4      | 10               |
|           |    | QST-6-4-100  | 100              |
| 8         | 6  | QST-8-6      | 10               |
|           |    | QST-8-6-50   | 50               |
| 10        | 8  | QST-10-8     | 10               |
|           |    | QST-10-8-50  | 50               |
| 12        | 10 | QST-12-10    | 10               |
|           |    | QST-12-10-20 | 20               |

Y型快速接頭 QSY



| D1             | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|----------------|----|--------------|------------------|
| 4              | 4  | QSY-4        | 10               |
|                |    | QSY-4-100    | 100              |
| 6              | 6  | QSY-6        | 10               |
|                |    | QSY-6-100    | 100              |
| 8              | 8  | QSY-8        | 10               |
|                |    | QSY-8-50     | 50               |
| 10             | 10 | QSY-10       | 10               |
|                |    | QSY-10-20    | 20               |
| 12             | 12 | QSY-12       | 10               |
|                |    | QSY-12-20    | 20               |
| <b>2個變徑輸出口</b> |    |              |                  |
| 6              | 4  | QSY-6-4      | 10               |
|                |    | QSY-6-4-100  | 100              |
| 8              | 6  | QSY-8-6      | 10               |
|                |    | QSY-8-6-50   | 50               |
| 10             | 8  | QSY-10-8     | 10               |
|                |    | QSY-10-8-20  | 20               |
| 12             | 10 | QSY-12-10    | 10               |
|                |    | QSY-12-10-20 | 20               |

彎角式快速/螺紋接頭 QSW

可旋轉360°, 外螺紋



| D1          | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-------------|----|------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b> |    |            |                  |
| R1/8        | 4  | QSW-1/8-4  | 10               |
|             | 6  | QSW-1/8-6  | 10               |
|             | 8  | QSW-1/8-8  | 10               |
| R1/4        | 6  | QSW-1/4-6  | 10               |
|             | 8  | QSW-1/4-8  | 10               |
|             | 10 | QSW-1/4-10 | 10               |
| R3/8        | 10 | QSW-3/8-10 | 10               |
|             | 12 | QSW-3/8-12 | 10               |
| R1/2        | 12 | QSW-1/2-12 | 1                |
|             | 16 | QSW-1/2-16 | 1                |

1) 包裝單元的數量

## 快速接頭 QS-B

FESTO

### 快速/螺紋接頭 QS-B

外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號             | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-B-1/8-4-20  | 20               |
|                               | 6  | QS-B-1/8-6-20  | 20               |
|                               | 8  | QS-B-1/8-8-20  | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 4  | QS-B-1/4-4-20  | 20               |
|                               | 6  | QS-B-1/4-6-20  | 20               |
|                               | 8  | QS-B-1/4-8-20  | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QS-B-3/8-6-10  | 10               |
|                               | 8  | QS-B-3/8-8-10  | 10               |
|                               | 10 | QS-B-3/8-10-10 | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QS-B-1/2-10-10 | 10               |
|                               | 12 | QS-B-1/2-12-10 | 10               |

### L型快速/螺紋接頭 QSL-B

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號              | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|-----------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                 |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSL-B-1/8-4-20  | 20               |
|                               | 6  | QSL-B-1/8-6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSL-B-1/8-8-20  | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 4  | QSL-B-1/4-4-20  | 20               |
|                               | 6  | QSL-B-1/4-6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSL-B-1/4-8-20  | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QSL-B-3/8-6-10  | 10               |
|                               | 8  | QSL-B-3/8-8-10  | 10               |
|                               | 10 | QSL-B-3/8-10-10 | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QSL-B-1/2-10-10 | 10               |
|                               | 12 | QSL-B-1/2-12-10 | 10               |

### 快速/螺紋接頭 QS-B-...-I

外螺紋，具內六角



| D1                            | D2 | 型號               | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                  |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-B-1/8-4-I-20  | 20               |
|                               | 6  | QS-B-1/8-6-I-20  | 20               |
|                               | 8  | QS-B-1/8-8-I-20  | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-B-1/4-6-I-20  | 20               |
|                               | 8  | QS-B-1/4-8-I-20  | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-B-3/8-8-I-10  | 10               |
|                               | 10 | QS-B-3/8-10-I-10 | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QS-B-1/2-10-I-10 | 10               |
|                               | 12 | QS-B-1/2-12-I-10 | 10               |

### L型加長快速/螺紋接頭 QSLL-B

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號               | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                  |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLL-B-1/8-4-20  | 20               |
|                               | 6  | QSLL-B-1/8-6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSLL-B-1/8-8-20  | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLL-B-1/4-6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSLL-B-1/4-8-20  | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QSLL-B-3/8-6-10  | 10               |
|                               | 8  | QSLL-B-3/8-8-10  | 10               |
|                               | 10 | QSLL-B-3/8-10-10 | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QSLL-B-1/2-10-10 | 10               |
|                               | 12 | QSLL-B-1/2-12-10 | 10               |

### 快速接頭 QS-B



| D1        | D2 | 型號            | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|---------------|------------------|
| 4         | 4  | QS-B-4-20     | 20               |
| 6         | 6  | QS-B-6-20     | 20               |
| 8         | 8  | QS-B-8-20     | 20               |
| 10        | 10 | QS-B-10-10    | 10               |
| 12        | 12 | QS-B-12-10    | 10               |
| <b>變徑</b> |    |               |                  |
| 6         | 4  | QS-B-6-4-20   | 20               |
| 8         | 6  | QS-B-8-6-20   | 20               |
| 10        | 8  | QS-B-10-8-20  | 20               |
| 12        | 10 | QS-B-12-10-10 | 10               |

### L型快速接頭 QSL-B



| D1 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|----|-------------|------------------|
| 4  | QSL-B-4-20  | 20               |
| 6  | QSL-B-6-20  | 20               |
| 8  | QSL-B-8-20  | 20               |
| 10 | QSL-B-10-10 | 10               |
| 12 | QSL-B-12-10 | 10               |

1) 包裝單元的數量

# 快速接頭 QS-B



## T型快速/螺紋接頭 QST-B

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號  | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |   |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-20  | 20               |
|                               | 6  | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-20  | 20               |
|                               | 8  | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-20  | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 4  | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-20  | 20               |
|                               | 6  | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-20  | 20               |
|                               | 8  | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-20  | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QST-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6-10  | 10               |
|                               | 8  | QST-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-10  | 10               |
|                               | 10 | QST-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-10 | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-10 | 10               |
|                               | 12 | QST-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-10 | 10               |

## T型快速接頭 QST-B



| D1 | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|-------------|------------------|
| 4  | 4  | QST-B-4-20  | 20               |
| 6  | 6  | QST-B-6-20  | 20               |
| 8  | 8  | QST-B-8-20  | 20               |
| 10 | 10 | QST-B-10-10 | 10               |
| 12 | 12 | QST-B-12-10 | 10               |

## T型快速/螺紋接頭 QSTL-B

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號   | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |  |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-20  | 20               |
|                               | 6  | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-20  | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 4  | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-20  | 20               |
|                               | 6  | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-20  | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QSTL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6-10  | 10               |
|                               | 8  | QSTL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-10  | 10               |
|                               | 10 | QSTL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-10 | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-10 | 10               |
|                               | 12 | QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-10 | 10               |

## Y型快速/螺紋接頭 QSY-B

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號  | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-20  | 20               |
|                               | 6  | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-20  | 20               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 4  | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-20  | 20               |
|                               | 6  | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-20  | 20               |
|                               | 8  | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-20  | 20               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QSY-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6-10  | 10               |
|                               | 8  | QSY-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-10  | 10               |
|                               | 10 | QSY-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-10 | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-10 | 10               |
|                               | 12 | QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-10 | 10               |

## Y型快速接頭 QSY-B



| D1             | D2 | 型號             | PU <sup>1)</sup> |
|----------------|----|----------------|------------------|
| 4              | 4  | QSY-B-4-20     | 20               |
| 6              | 6  | QSY-B-6-20     | 20               |
| 8              | 8  | QSY-B-8-20     | 20               |
| 10             | 10 | QSY-B-10-10    | 10               |
| 12             | 12 | QSY-B-12-10    | 10               |
| <b>2個變徑輸出口</b> |    |                |                  |
| 6              | 4  | QSY-B-6-4-20   | 20               |
| 8              | 6  | QSY-B-8-6-20   | 20               |
| 10             | 8  | QSY-B-10-8-10  | 10               |
| 12             | 10 | QSY-B-12-10-10 | 10               |

1) 包裝單元的數量

# 快速接頭 QS-F, 金屬型

## 快速/螺紋接頭 QS-F

外螺紋，具外六角



| D1          | D2 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|-------------|----|-----------|------------------|
| <b>M 螺紋</b> |    |           |                  |
| M5          | 4  | QS-F-M5-4 | 10               |
|             | 6  | QS-F-M5-6 | 10               |
| M7          | 4  | QS-F-M7-4 | 10               |
|             | 6  | QS-F-M7-6 | 10               |



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>              |    |  |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 10               |
|                               | 6  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 10               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QS-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QS-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

## 快速/螺紋接頭 QS-F...-I

外螺紋，具內六角



| D1               | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|------------------|----|-------------|------------------|
| <b>M 螺紋，具密封環</b> |    |             |                  |
| M5               | 4  | QS-F-M5-4-I | 10               |
|                  | 6  | QS-F-M5-6-I | 10               |
| M7               | 4  | QS-F-M7-4-I | 10               |
|                  | 6  | QS-F-M7-6-I | 10               |



| D1                            | D2 | 型號                                       | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>G 螺紋</b>                   |    |  |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-I  | 10               |
|                               | 6  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I  | 10               |
|                               | 8  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 8  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I  | 10               |
|                               | 10 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I | 10               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 12 | QS-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I | 10               |

## 快速/螺紋接頭 QS-F

內螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>G 螺紋</b>                   |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-F-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4 | 10               |
|                               | 6  | QS-F-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6 | 10               |
|                               | 8  | QS-F-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8 | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 4  | QS-F-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4 | 10               |
|                               | 6  | QS-F-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6 | 10               |
|                               | 8  | QS-F-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8 | 10               |

## 隔板式快速接頭 QSSF-F

具內螺紋



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>G 螺紋</b>                   |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSSF-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4 | 10               |
|                               | 6  | QSSF-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6 | 10               |
|                               | 8  | QSSF-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8 | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSSF-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6 | 10               |
|                               | 8  | QSSF-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8 | 10               |

## 快速/螺紋接頭 QS-F...H

具插入式軸套



| D1          | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-------------|----|------------|------------------|
| <b>M 螺紋</b> |    |            |                  |
| M5          | 4  | QS-F-M5-4H | 10               |
|             | 6  | QS-F-M5-6H | 10               |
| M7          | 4  | QS-F-M7-4H | 10               |
|             | 6  | QS-F-M7-6H | 10               |

| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>G 螺紋</b>                   |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4H  | 10               |
|                               | 6  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6H  | 10               |
|                               | 8  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8H  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6H  | 10               |
|                               | 8  | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8H  | 10               |
|                               | 10 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10H | 10               |
|                               | 12 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12H | 10               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8H  | 10               |
|                               | 10 | QS-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10H | 10               |
|                               | 12 | QS-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12H | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10H | 10               |
|                               | 12 | QS-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12H | 1                |

1) 包裝單元的數量

## 快速接頭 QS-F, 金屬型

FESTO

### 快速接頭 QS-F



| D1 | 型號      | PU <sup>1)</sup> |
|----|---------|------------------|
| 4  | QS-F-4  | 10               |
| 6  | QS-F-6  | 10               |
| 8  | QS-F-8  | 10               |
| 10 | QS-F-10 | 10               |
| 12 | QS-F-12 | 10               |

### 快速接頭 QS-F...H

具插入式軸套



| D1 | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|-------------|------------------|
| 4  | 6  | QS-F-6H-4   | 10               |
| 4  | 8  | QS-F-8H-4   | 10               |
| 6  | 8  | QS-F-8H-6   | 10               |
| 4  | 10 | QS-F-10H-4  | 10               |
| 6  | 10 | QS-F-10H-6  | 10               |
| 8  | 10 | QS-F-10H-8  | 10               |
| 6  | 12 | QS-F-12H-6  | 10               |
| 8  | 12 | QS-F-12H-8  | 10               |
| 10 | 12 | QS-F-12H-10 | 10               |

### 插入式軸套 QSH-F



| D1 | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|----|----------|------------------|
| 4  | QSH-F-4  | 10               |
| 6  | QSH-F-6  | 10               |
| 8  | QSH-F-8  | 10               |
| 10 | QSH-F-10 | 10               |
| 12 | QSH-F-12 | 10               |

### 塞頭 QSC-F...H



| D1 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|----|-----------|------------------|
| 4  | QSC-F-4H  | 10               |
| 6  | QSC-F-6H  | 10               |
| 8  | QSC-F-8H  | 10               |
| 10 | QSC-F-10H | 10               |
| 12 | QSC-F-12H | 10               |

### L型快速/螺紋接頭 QSL-F

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|------------|------------------|
| M 螺紋，具密封環 |    |            |                  |
| M5        | 4  | QSL-F-M5-4 | 10               |
|           | 6  | QSL-F-M5-6 | 10               |
| M7        | 4  | QSL-F-M7-4 | 10               |
|           | 6  | QSL-F-M7-6 | 10               |

| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| G 螺紋，具密封環                     |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 10               |
|                               | 6  | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 10               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSL-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QSL-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QSL-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSL-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

### L型快速接頭 QSL-F



| D1 | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|----|----------|------------------|
| 4  | QSL-F-4  | 10               |
| 6  | QSL-F-6  | 10               |
| 8  | QSL-F-8  | 10               |
| 10 | QSL-F-10 | 10               |
| 12 | QSL-F-12 | 10               |

### 隔板式快接插頭 QSS-F



| D1 | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|----|----------|------------------|
| 4  | QSS-F-4  | 10               |
| 6  | QSS-F-6  | 10               |
| 8  | QSS-F-8  | 10               |
| 10 | QSS-F-10 | 10               |
| 12 | QSS-F-12 | 10               |

<sup>1)</sup> 包裝單元的數量

## 快速接頭 QS-F, 金屬型

FESTO

### T型快速/螺紋接頭 QST-F

可旋轉 360°, 外螺紋, 具外六角



| D1          | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-------------|----|------------|------------------|
| <b>M 螺紋</b> |    |            |                  |
| M5          | 4  | QST-F-M5-4 | 10               |
|             | 6  | QST-F-M5-6 | 10               |
| M7          | 4  | QST-F-M7-4 | 10               |
|             | 6  | QST-F-M7-6 | 10               |

| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>G 螺紋, 具密封環</b>             |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 10               |
|                               | 6  | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 10               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QST-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QST-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QST-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QST-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

### T型快速接頭 QST-F



| D1        | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|-------------|------------------|
| 4         | 4  | QST-F-4     | 10               |
| 6         | 6  | QST-F-6     | 10               |
| 8         | 8  | QST-F-8     | 10               |
| 10        | 10 | QST-F-10    | 10               |
| 12        | 12 | QST-F-12    | 10               |
| <b>變徑</b> |    |             |                  |
| 6         | 4  | QST-F-6-4   | 10               |
| 8         | 6  | QST-F-8-6   | 10               |
| 10        | 8  | QST-F-10-8  | 10               |
| 12        | 10 | QST-F-12-10 | 10               |

### Y型快速接頭 QSY-F



| D1        | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|------------|------------------|
| 6         | 6  | QSY-F-6    | 10               |
| 8         | 8  | QSY-F-8    | 10               |
| 10        | 10 | QSY-F-10   | 10               |
| <b>變徑</b> |    |            |                  |
| 6         | 4  | QSY-F-6-4  | 10               |
| 8         | 6  | QSY-F-8-6  | 10               |
| 10        | 8  | QSY-F-10-8 | 10               |

1) 包裝單元的數量

# 快速接頭 CRQS, 不鏽鋼型



## 快速/螺紋接頭 CRQS

外螺紋，具外六角和內六角



| D1        | D2 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|-----------|------------------|
| M 螺紋，具密封環 |    |           |                  |
| M5x0.8    | 4  | CRQS-M5-4 | 1                |
|           | 6  | CRQS-M5-6 | 1                |



| D1   | D2 | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|------|----|-------------|------------------|
| R 螺紋 |    |             |                  |
| R1/8 | 6  | CRQS-1/8-6  | 1                |
|      | 8  | CRQS-1/8-8  | 1                |
| R1/4 | 8  | CRQS-1/4-8  | 1                |
|      | 10 | CRQS-1/4-10 | 1                |
| R3/8 | 10 | CRQS-3/8-10 | 1                |
|      | 12 | CRQS-3/8-12 | 1                |
| R1/2 | 12 | CRQS-1/2-12 | 1                |
|      | 16 | CRQS-1/2-16 | 1                |

## 快速接頭 CRQS



| D1 | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|------------|------------------|
| 4  | 4  | CRQS-4     | 1                |
| 6  | 6  | CRQS-6     | 1                |
| 8  | 8  | CRQS-8     | 1                |
| 10 | 10 | CRQS-10    | 1                |
| 12 | 12 | CRQS-12    | 1                |
| 16 | 16 | CRQS-16    | 1                |
| 變徑 |    |            |                  |
| 6  | 4  | CRQS-6-4   | 1                |
| 8  | 6  | CRQS-8-6   | 1                |
| 10 | 8  | CRQS-10-8  | 1                |
| 12 | 10 | CRQS-12-10 | 1                |
| 16 | 12 | CRQS-16-12 | 1                |

## 隔板式快速接頭 CRQSS



| D1        | D2 | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|----------|------------------|
| M 螺紋，具密封環 |    |          |                  |
| 4         | 4  | CRQSS-4  | 1                |
| 6         | 6  | CRQSS-6  | 1                |
| 8         | 8  | CRQSS-8  | 1                |
| 10        | 10 | CRQSS-10 | 1                |
| 12        | 12 | CRQSS-12 | 1                |
| 16        | 16 | CRQSS-16 | 1                |

## L型快速/螺紋接頭 CRQSL

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|------------|------------------|
| M 螺紋，具密封環 |    |            |                  |
| M5x0.8    | 4  | CRQSL-M5-4 | 1                |
|           | 6  | CRQSL-M5-6 | 1                |



| D1   | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|------|----|--------------|------------------|
| R 螺紋 |    |              |                  |
| R1/8 | 6  | CRQSL-1/8-6  | 1                |
|      | 8  | CRQSL-1/8-8  | 1                |
| R1/4 | 8  | CRQSL-1/4-8  | 1                |
|      | 10 | CRQSL-1/4-10 | 1                |
| R3/8 | 10 | CRQSL-3/8-10 | 1                |
|      | 12 | CRQSL-3/8-12 | 1                |
| R1/2 | 12 | CRQSL-1/2-12 | 1                |
|      | 16 | CRQSL-1/2-16 | 1                |

## L型快速接頭 CRQSL



| D1 | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|----|----------|------------------|
| 4  | CRQSL-4  | 1                |
| 6  | CRQSL-6  | 1                |
| 8  | CRQSL-8  | 1                |
| 10 | CRQSL-10 | 1                |
| 12 | CRQSL-12 | 1                |
| 16 | CRQSL-16 | 1                |

## T型快速/螺紋接頭 CRQST

可旋轉360°，外螺紋，具外六角



| D1        | D2 | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|----|------------|------------------|
| M 螺紋，具密封環 |    |            |                  |
| M5x0.8    | 4  | CRQST-M5-4 | 1                |
|           | 6  | CRQST-M5-6 | 1                |



| D1   | D2 | 型號           | PU <sup>1)</sup> |
|------|----|--------------|------------------|
| R 螺紋 |    |              |                  |
| R1/8 | 6  | CRQST-1/8-6  | 1                |
|      | 8  | CRQST-1/8-8  | 1                |
| R1/4 | 8  | CRQST-1/4-8  | 1                |
|      | 10 | CRQST-1/4-10 | 1                |
| R3/8 | 10 | CRQST-3/8-10 | 1                |
|      | 12 | CRQST-3/8-12 | 1                |
| R1/2 | 12 | CRQST-1/2-12 | 1                |
|      | 16 | CRQST-1/2-16 | 1                |

1) 包裝單元的數量



## 快速接頭 CRQS, 不鏽鋼型

FESTO

### T型快速接頭 CRQST



| D1 | D2 | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|----------|------------------|
| 4  | 4  | CRQST-4  | 1                |
| 6  | 6  | CRQST-6  | 1                |
| 8  | 8  | CRQST-8  | 1                |
| 10 | 10 | CRQST-10 | 1                |
| 12 | 12 | CRQST-12 | 1                |
| 16 | 16 | CRQST-16 | 1                |

### Y型快速接頭 CRQSY



| D1 | D2 | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|----------|------------------|
| 4  | 4  | CRQSY-4  | 1                |
| 6  | 6  | CRQSY-6  | 1                |
| 8  | 8  | CRQSY-8  | 1                |
| 10 | 10 | CRQSY-10 | 1                |
| 12 | 12 | CRQSY-12 | 1                |
| 16 | 16 | CRQSY-16 | 1                |

1) 包裝單元的數量

## 快速接頭 QS-V0, 阻燃型

FESTO

### 快速/螺紋接頭 QS-V0

外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |  |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 10               |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-V0- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QS-V0- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QS-V0- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QS-V0- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>              |    |   |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 10               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QS-V0-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QS-V0-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QS-V0-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QS-V0-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

### L型快速/螺紋接頭 QSL-V0

外螺紋，具外六角



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|---|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |   |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 1                |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSL-V0- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QSL-V0- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QSL-V0- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSL-V0- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                       | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|--|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b>              |    |  |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 6  | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 10               |
|                               | 8  | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12 | 1                |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSL-V0-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 10               |
|                               | 10 | QSL-V0-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 10               |
|                               | 12 | QSL-V0-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSL-V0-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

### 快速接頭 QS-V0



| D1 |  |          |    |
|----|--|----------|----|
| 6  |  | QS-V0-6  | 10 |
| 8  |  | QS-V0-8  | 10 |
| 10 |  | QS-V0-10 | 10 |
| 12 |  | QS-V0-12 | 10 |

### L型快速接頭 QSL-V0



| D1 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|----|-----------|------------------|
| 6  | QSL-V0-6  | 10               |
| 8  | QSL-V0-8  | 10               |
| 10 | QSL-V0-10 | 10               |
| 12 | QSL-V0-12 | 10               |

1) 包裝單元的數量

## 快速接頭 QS-V0, 阻燃型

FESTO

### T型快速/螺紋接頭 QST-V0

外螺紋，具外六角



| D1              | D2 | 型號                        | PU <sup>1)</sup> |
|-----------------|----|---------------------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>     |    |                           |                  |
| R $\frac{1}{8}$ | 6  | QST-V0- $\frac{1}{8}$ -6  | 10               |
|                 | 8  | QST-V0- $\frac{1}{8}$ -8  | 10               |
| R $\frac{1}{4}$ | 6  | QST-V0- $\frac{1}{4}$ -6  | 10               |
|                 | 8  | QST-V0- $\frac{1}{4}$ -8  | 10               |
|                 | 10 | QST-V0- $\frac{1}{4}$ -10 | 10               |
|                 | 12 | QST-V0- $\frac{1}{4}$ -12 | 10               |
| R $\frac{3}{8}$ | 8  | QST-V0- $\frac{3}{8}$ -8  | 10               |
|                 | 10 | QST-V0- $\frac{3}{8}$ -10 | 10               |
|                 | 12 | QST-V0- $\frac{3}{8}$ -12 | 1                |
| R $\frac{1}{2}$ | 10 | QST-V0- $\frac{1}{2}$ -10 | 1                |
|                 | 12 | QST-V0- $\frac{1}{2}$ -12 | 1                |



| D1               | D2 | 型號                         | PU <sup>1)</sup> |
|------------------|----|----------------------------|------------------|
| <b>G 螺紋，具密封環</b> |    |                            |                  |
| G $\frac{1}{8}$  | 6  | QST-V0-G $\frac{1}{8}$ -6  | 10               |
|                  | 8  | QST-V0-G $\frac{1}{8}$ -8  | 10               |
| G $\frac{1}{4}$  | 6  | QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -6  | 10               |
|                  | 8  | QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -8  | 10               |
|                  | 10 | QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -10 | 10               |
|                  | 12 | QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -12 | 10               |
| G $\frac{3}{8}$  | 8  | QST-V0-G $\frac{3}{8}$ -8  | 10               |
|                  | 10 | QST-V0-G $\frac{3}{8}$ -10 | 10               |
|                  | 12 | QST-V0-G $\frac{3}{8}$ -12 | 1                |
| G $\frac{1}{2}$  | 10 | QST-V0-G $\frac{1}{2}$ -10 | 1                |
|                  | 12 | QST-V0-G $\frac{1}{2}$ -12 | 1                |

### T型快速接頭 QST-V0



| D1 | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|----|-----------|------------------|
| 6  | QST-V0-6  | 10               |
| 8  | QST-V0-8  | 10               |
| 10 | QST-V0-10 | 10               |
| 12 | QST-V0-12 | 1                |

### 拆卸工具 QS0

用於拆卸QS快速接頭的工具



| 氣管外徑O.D. | 型號  | PU <sup>1)</sup> |
|----------|-----|------------------|
| 3 ... 10 | QS0 | 1                |

1) 包裝單元的數量

