
### Schlauchklemmen/-binder





# Schlauchklemmen/-binder PB, PKB, PKS Datenblatt


**FESTO** 

#### Schlauchbinder PB

Zum Bündeln von Schläuchen

Werkstoff: Polyamid





Abmessungen und Bestellangaben											
Bündel-∅ max. [mm]	Stärke [mm]	В	L	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Тур	PE <sup>1)</sup>				
30	0,9	3,4	140	2	6741	PB-140	10				
45	1,2	4,6	172	3	6742	PB-172	10				
100	1,2	4,8	378	4	6743	PB-378	10				

<sup>1)</sup> Packungseinheit in Stück

#### Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL

Zum Bündeln von Schläuchen

Werkstoff: Polyethylen



Abmessungen und Bestellangaben										
Aufnahme Schlauchbündel	Farbe	Gewicht	Teile-Nr.	Тур	PE <sup>1)</sup>					
Ø max. 50 mm										
		[g/m]			[m]					
60 Schläuche NW3	blau	10	3656	PKB-50-BL	50					
50 Schläuche NW4										
28 Schläuche NW6										
13 Schläuche NW9										


<sup>1)</sup> Packungseinheit

#### Schlauchstütze PKS

Zum sauberen Verlegen von Schläuchen und zur Verhinderung des Knickens von Schläuchen

Werkstoff: PA





Abmessungen und Bestellangaben												
für Schlauch- Außen-Ø	В	С	D	Н	L	R	α	β	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Тур	PE <sup>1)</sup>
[mm]									[g]			
6	8	8	2	10	23	10	-	90°	2,1	4132	PKS-4	10
8	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°	5,5	4133	PKS-6	10
11	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°	14,3	4134	PKS-9	10

<sup>1)</sup> Packungseinheit in Stück

## **Schlauchklemmen/-binder KK**Datenblatt

#### **FESTO**

#### Schlauchstütze NPAW


Sicheres und beständiges Befestigungselement zum Führen von Kabeln und Schläuchen bei der Elektro- und Pneumatikinstallation im Anlagenbau sowie in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik.

Umgebungstemperatur:

−30 ... +80 °C

Werkstoff-Hinweis: RoHS konform





Abmessung	Abmessungen und Bestellangaben												
B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Тур	PE <sup>1)</sup>		
±0,7	±1,5		±0,3	±0,5		+0,5/-1,5	±5	[g]					
34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5	6,7	554026	NPAW-S-T3	10		
34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5	8,4	554027	NPAW-S-T4	10		
34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5	9,6	554028	NPAW-S-T6	10		


1) Packungseinheit in Stück

### Mehrfach-Schlauchklemmleiste

Zum Befestigen von Schläuchen

Werkstoff-Hinweis: RoHS konform





Abmessungen und Bestellangaben												
Für Schlauch- Außen-Ø [mm]	Klemmen- anzahl	В	D Ø	Н	L	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Тур	PE <sup>1)</sup>	
4,3	10	12	2	9	98,6	10	4,3	1	3635	KK-3	10	
6	9	14	3	9	94	10,5	5	5	2147	KK-4	10	
8	10	14	3	11	142,5	14,5	6	10	2148	KK-6	10	
11,5	6	18	3	16	128,5	22	9,25	18	2149	KK-9	10	
17,6	4	20	5	23	117	30	13,5	52	4463	KK-13	10	

1) Packungseinheit in Stück