

氣槍



- 氣槍，具操作桿
- 啓動桿打開限壓閥
- 堅固的鋁合金結構
- 可更換式噴嘴

詳細產品訊息
 → DVD-ROM 和 xdki.festo.com.tw

產品範圍概覽			
功能		型號	設計特點
氣槍	不可調噴氣量	LBP	鍛造鋁合金
低耗氣量氣槍	可調整噴氣量	LSP	聚醯胺，強化
氣槍噴嘴	用於碎屑和灰塵	LPZ-SD	具保護罩
	用於乾燥、冷卻表面積較大物體	LPZ-LD	具消音器
	用於一般氣槍難以接觸到的地方	LPZ-RG-150	直管式
	用於一般氣槍難以接觸到的地方，可旋轉 360°	LPZ-RB-150	彎管式

主要技術參數		
連接口		內螺紋 G1/4
標準額定流量 ¹⁾	[l/min]	120
噪音等級 ¹⁾	[dB (A)]	90
工作壓力	[bar]	0 ... 10
環境溫度	[°C]	-10 ... +50

1) 在6 bar 時的測量結果。

氣槍

FESTO

氣槍 LBP



連接口	型號
G $\frac{1}{4}$	LBP- $\frac{1}{4}$

低耗氣量氣槍 LSP



連接口	型號
G $\frac{1}{4}$	LSP- $\frac{1}{4}$ -C

氣槍噴嘴 LPZ-SD

具保護罩



型號
LPZ-SD

氣槍噴嘴 LPZ-LD

具消音器



型號
LPZ-LD

氣槍噴嘴 LPZ-RG

直管式



型號
LPZ-RG-150

氣槍噴嘴 LPZ-RB

彎管式



型號
LPZ-RB-150