

Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

Datenblatt – KMH

- Steckdosenkabel für den horizontalen Anschluss von Einzelventilen
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 m, 1 m, 2,5 m oder 5 m
- Dose 3-polig
- nicht schleppkettene geeignet



Allgemeine Technische Daten		
Elektrische Anschluss		Dose, 3-polig
Befestigungsart		Clip
Einbaulage		beliebig
Betriebsspannung	[V]	60 DC
Strombelastbarkeit	[A]	3
Kabel-Ø	[mm]	1,3
Schutzart nach EN 60 529		IP40
Werkstoff-Info Gehäuse		POM
Werkstoff-Info Kontakte		Bronze, verzinnt
Werkstoff-Info Kabelmantel		PVC
Umgebungstemperatur	[°C]	-40 ... +105

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

1 Pin 1, Aderfarbe schwarz
 2 Pin 2, Aderfarbe blau
 3 Pin 3, Aderfarbe rot
 L1 Länge gemäß Typ (0,5 m, 1 m, 2,5 m oder 5 m)

Bestellangaben					
	Kabelaufbau [mm ²]	Produktgewicht [g]	Kabellänge (L1) [m]	Teile-Nr.	Typ
	3x0,14	6	0,5	527396	KMH-D-0,5
	3x0,14	11	1	527397	KMH-D-1
	3x0,14	24	2,5	527398	KMH-D-2,5
	3x0,14	46	5	527399	KMH-D-5