

Konfektionierbare Steckverbinder NECV, für Ventile

Datenblatt

Steckdose MSSD-ZBZC

- Für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen



Allgemeine Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	Dose 2-polig
Nennbetriebsspannung [V DC]	24
Betriebsspannungs- bereich [V DC]	3 ... 36
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,22 ... 0,34
Befestigungsart	selbstschneidende Zentralschraube
Einbaulage	beliebig
Schutzart nach EN 60529	IP40 (montiert)

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50
Maritime Klassifizierung ¹⁾	siehe Zertifikat

1) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

- 1 Befestigungsschraube
- 2 Bezeichnungsschild IBS-6x10
- 4 Anschlussbild für ZB-Magnetspule
- 5 Anschlussbild für ZC-Magnetspule

Bestellangaben			
Beschreibung	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
Steckdose für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen	11 g	185521	MSSD-ZBZC