

# Steckdosen und T-Steckverbindungen

Lieferübersicht

FESTO



- Kundenspezifische Konfektionierung von Leitungen
- Anschlussgrößen M8 und M12
- Zusammenschaltung von Signalen

Ausführliche Produktinformationen

➔ Internet: [nedu](http://nedu)

Lieferübersicht			
Ausführung	Typ	Elektrischer Anschluss	
		links	rechts
Stecker	SEA	Stecker gerade, M8x1, 3-polig	Schraubklemmen Lötflächen
Steckdose	SIE	Dose gerade, M12x1, 4-polig	Schraubklemmen
		Dose gewinkelt, M12x1, 4-polig	
Kabeldose	NECU	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Schraubklemmen
T-Steckverbindung	NEDU	Dosen M8x1, 3-polig	Stecker M8x1, 4-polig
			Stecker M12x1, 4-polig
		Dosen M12x1, 3-polig	Stecker M12x1, A-codiert, 4-polig

Allgemeine Technische Daten – SEA			
Typ	SEA-3GS-M8-S		SEA-GS-M8
Betriebs- und Umweltbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40 ... +85	
Schutzart	IP65		IP67
Werkstoffe			
Gehäuse	Polyamid		

# Steckdosen und T-Steckverbindungen

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten – SIE	
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +85
Schutzart	IP67
Werkstoffe	
Gehäuse	Polyamid

Allgemeine Technische Daten – NECU	
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40... +80
Schutzart	IP67
Werkstoffe	
Gehäuse	Polybutylenterephthalat

Allgemeine Technische Daten – NEDU			
Typ	NEDU-M8D3-M8T4	NEDU-M8D3-M12T4	NEDU-M12D5-M12T4
Betriebs- und Umweltbedingungen			
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ... +85		
Schutzart	IP65, IP67		
Werkstoffe			
Gehäuse	Polyamid	Polyurethan, verstärkt	
Schaltung			

Technische Daten und Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss		Betriebsspannungsbereich		Teile-Nr.	Typ
	links	rechts	[V DC]	[V AC]		
<b>Stecker SEA</b>						
	Stecker gerade, M8x1, 3-polig	Schraubklemmen	≤ 75	≤ 48	<b>192 009</b>	<b>SEA-3GS-M8-S</b>
		Lötflächen	≤ 75	≤ 60	<b>18 696</b>	<b>SEA-GS-M8</b>
<b>Steckdose SIE</b>						
	Dose gerade, M12x1, 4-polig	Schraubklemmen	≤ 150	≤ 125	<b>18 494</b>	<b>SIE-GD</b>
	Dose gewinkelt, M12x1, 4-polig		≤ 150	≤ 125	<b>12 956</b>	<b>SIE-WD-TR</b>
<b>Kabeldose NECU</b>						
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Schraubklemmen	0 ... 60	0 ... 60	<b>544 392</b>	<b>NECU-M8G4</b>
<b>T-Steckverbindung NEDU</b>						
	Dosen M8x1, 3-polig	Stecker M8x1, 4-polig	32	32	<b>544 391</b>	<b>NEDU-M8D3-M8T4</b>
			Stecker M12x1, 4-polig	60	60	<b>541 597</b>
	Dosen M12x1, 3-polig	Stecker M12x1, A-codiert, 4-polig	250	250	<b>541 596</b>	<b>NEDU-M12D5-M12T4</b>