

## Dişli rakorlar NPFB



- Nikel kaplı pirinç
- Dayanıklı:  
Yüksek kuvvetlere dayanıklı
- Şartlandırıcı üniteler için, kontrol panosu yapımı veya pnömatik kontrol sistemlerinin kolay montajı için
- Geniş seri

Ek bilgi → Internet: [.../npfb](http://www.festo.com/npfb)

Ürün gamına genel bakış								
Tasarım	Versiyon	Malzeme	Bağlantı D1			Bağlantı D2		
			M diş ölçüsü	G diş ölçüsü <sup>1)</sup>	R diş ölçüsü <sup>1)</sup>	M diş ölçüsü	G diş ölçüsü <sup>1)</sup>	R diş ölçüsü <sup>1)</sup>
Hat tipi	Burç	Nikel kaplı pirinç	■	■	-	-	-	-
	İndirgeyici burç		-	■	-	-	■	-
	Genişleme		-	■	-	-	■	-
	Çift meme		■	■	■	■	■	■
	İndirgeyici meme FM		■	■	-	-	■	-
	İndirgeyici meme MF		-	■	-	■	■	-
L şeklinde	Dirsek fittingsi F	■	■	-	-	-	-	
	Dirsek fittingsi MF	■	■	-	■	-	■	
	Dirsek fittingsi M	■	-	■	-	-	-	
T şeklinde	T-rakor F	■	■	-	-	-	-	
	T-rakor FMF	■	■	-	■	-	■	
	T-rakor FMM	-	■	-	-	-	■	
	T-rakor M	-	-	■	-	-	-	
	T-rakor MMF	-	-	■	-	-	■	
	T-rakor MFF	■	-	■	■	■	-	
Y şeklinde	Y-rakor F	-	■	-	-	-	-	
	Y-rakor MFF	-	-	■	-	■	-	
X şeklinde	X-rakor F	-	■	-	-	-	-	
	X-rakor MFFF	-	■	-	-	-	■	

1) Diş mühürleme bantıyla paralel dişin mühürlenmesi, GWB-0,1 önerilir.

Çalışma şartları		
Çalışma şartı		Basıncılı hava ve vakum için uygun
Çalışma basıncı	[bar]	-0.95 ... +40
Ortam sıcaklığı	[°C]	-20 ... +150

## Dişli rakorlar NPFB

## Burç NPFB-S



D1	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
M diş ölçüsü		
M5	NPFB-S-2M5-F	10
G diş ölçüsü		
G $\frac{1}{8}$	NPFB-S-2G18-F	10
G $\frac{1}{4}$	NPFB-S-2G14-F	10
G $\frac{3}{8}$	NPFB-S-2G38-F	10
G $\frac{1}{2}$	NPFB-S-2G12-F	10
G $\frac{3}{4}$	NPFB-S-2G34-F	10

## İndirgeyici burç NPFB-R



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{3}{8}$	NPFB-R-G38-G18-F	10
G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	NPFB-R-G34-G12-F	10

## Genişleme NPFB-E...



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
E1			
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	NPFB-E1-2G18-FM	10
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	NPFB-E1-2G14-FM	10
G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	NPFB-E1-2G38-FM	10
G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	NPFB-E1-2G12-FM	10
E2			
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	NPFB-E2-2G18-FM	10
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	NPFB-E2-2G14-FM	10
E3			
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	NPFB-E3-2G18-FM	10
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	NPFB-E3-2G14-FM	10
E4			
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	NPFB-E4-2G18-FM	10

## Çift meme NPFB-D



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
M diş ölçüsü			
M5	M5	NPFB-D-2M5-M	10
M7	G $\frac{1}{8}$	NPFB-D-M7-G18-M	10
G diş ölçüsü			
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	NPFB-D-2G18-M	10
	G $\frac{1}{4}$	NPFB-D-G18-G14-M	10
	G $\frac{3}{8}$	NPFB-D-G18-G38-M	10
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	NPFB-D-2G14-M	10
	G $\frac{3}{8}$	NPFB-D-G14-G38-M	10
	G $\frac{1}{2}$	NPFB-D-G14-G12-M	10
G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	NPFB-D-2G38-M	10
	G $\frac{1}{2}$	NPFB-D-G38-G12-M	10
G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	NPFB-D-2G12-M	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
R diş			
R $\frac{1}{8}$	R $\frac{1}{8}$	NPFB-D-2R18-M	10
	R $\frac{1}{4}$	NPFB-D-R18-R14-M	10
	R $\frac{3}{8}$	NPFB-D-R18-R38-M	10
R $\frac{1}{4}$	R $\frac{1}{4}$	NPFB-D-2R14-M	10
	R $\frac{3}{8}$	NPFB-D-R14-R38-M	10
	R $\frac{1}{2}$	NPFB-D-R14-R12-M	10
R $\frac{3}{8}$	R $\frac{3}{8}$	NPFB-D-2R38-M	10
	R $\frac{1}{2}$	NPFB-D-R38-R12-M	10
R $\frac{1}{2}$	R $\frac{1}{2}$	NPFB-D-2R12-M	10
	R $\frac{3}{4}$	NPFB-D-R12-R34-M	10
R $\frac{3}{4}$	R $\frac{3}{4}$	NPFB-D-2R34-M	10
R1	R1	NPFB-D-2R1-M	10

## İndirgeyici meme NPFB-R



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Dişi diş/erkek diş			
M5	G $\frac{1}{8}$	NPFB-R-G18-M5-FM	10
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	NPFB-R-G14-G18-FM	10
	G $\frac{3}{8}$	NPFB-R-G38-G18-FM	10
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	NPFB-R-G38-G14-FM	10
G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	NPFB-R-G12-G38-FM	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş/dişi diş			
G $\frac{1}{8}$	M5	NPFB-R-G18-M5-MF	10
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$	NPFB-R-G14-G18-MF	10
G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{8}$	NPFB-R-G38-G18-MF	10
	G $\frac{1}{4}$	NPFB-R-G38-G14-MF	10
G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$	NPFB-R-G12-G14-MF	10
	G $\frac{3}{8}$	NPFB-R-G12-G38-MF	10
G $\frac{3}{4}$	G $\frac{1}{2}$	NPFB-R-G34-G12-MF	10

1) Parça başına ambalaj ünitesi

## Dişli rakorlar NPFB

## Dirsek fittingsi NPFB-L



D1	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Dişi diş		
M5	NPFB-L-2M5-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-L-2G18-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-L-2G14-F	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-L-2G38-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-L-2G12-F	10
G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-L-2G34-F	10
G1	NPFB-L-2G1-F	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş/dişi diş			
M5	M5	NPFB-L-2M5-MF	10
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-L-R18-G18-MF	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-L-R14-G14-MF	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-L-R38-G38-MF	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-L-R12-G12-MF	10
G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-L-R34-G34-MF	10
G1	R1	NPFB-L-R1-G1-MF	10



D1	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş		
M5	NPFB-L-2M5-M	10
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-L-2R18-M	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-L-2R14-M	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-L-2R38-M	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-L-2R12-M	10
R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-L-2R34-M	10
R1	NPFB-L-2R1-M	10

## T-rakor NPFB-T



D1	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Dişi diş		
M5	NPFB-T-3M5-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-3G18-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-3G14-F	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-3G38-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-T-3G12-F	10
G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-3G34-F	10
G1	NPFB-T-3G1-F	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Dişi diş/erkek diş/dişi diş			
M5	M5	NPFB-T-3M5-FMF	10
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-2G18-R18-FMF	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-2G14-R14-FMF	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-2G38-R38-FMF	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-T-2G12-R12-FMF	10
G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-2G34-R34-FMF	10
G1	R1	NPFB-T-2G1-R1-FMF	10

## T-rakor NPFB-T



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Dişi diş/erkek diş/erkek diş			
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-G18-2R18-FMM	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-G14-2R14-FMM	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-G38-2R38-FMM	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-T-G12-2R12-FMM	10



D1	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş		
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-3R18-M	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-3R14-M	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-3R38-M	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-T-3R12-M	10
R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-3R34-M	10
R1	NPFB-T-3R1-M	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş/erkek diş/dişi diş			
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-2R18-G18-MMF	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-2R14-G14-MMF	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-2R38-G38-MMF	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-T-2R12-G12-MMF	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş/dişi diş/dişi diş			
M5	M5	NPFB-T-3M5-MFF	10
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-R18-2G18-MFF	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-R14-2G14-MFF	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-T-R38-2G38-MFF	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-T-R12-2G12-MFF	10
R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-T-R34-2G34-MFF	10
R1	G1	NPFB-T-R1-2G1-MFF	10

## Y-rakor NPFB-Y



D1	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Dişi diş		
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-Y-3G18-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-Y-3G14-F	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-Y-3G38-F	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-Y-3G12-F	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş/dişi diş/dişi diş			
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-Y-R18-2G18-MFF	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	NPFB-Y-R14-2G14-MFF	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	NPFB-Y-R38-2G38-MFF	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	NPFB-Y-R12-2G12-MFF	10

1) Parça başına ambalaj ünitesi

## Dişli rakorlar NPFB

## X-rakor NPFB-X



D1	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Dişi diş		
G1/8	NPFB-X-4G18-F	10
G1/4	NPFB-X-4G14-F	10
G3/8	NPFB-X-4G38-F	10
G1/2	NPFB-X-4G12-F	10



D1	D2	Sipariş kodu	PU <sup>1)</sup>
Erkek diş/dişi diş/dişi diş/dişi diş			
G1/8	R1/8	NPFB-X-R18-3G18-MFFF	10
G1/4	R1/4	NPFB-X-R14-3G14-MFFF	10
G3/8	R3/8	NPFB-X-R38-3G38-MFFF	10
G1/2	R1/2	NPFB-X-R12-3G12-MFFF	10

1) Parça başına ambalaj ünitesi