


Schutzschläuche

FESTO




Datenblatt

Schutzschlauch MKV

Werkstoff:
PVC, Federstahl

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform

LABS-Konformität:
VDMA24364-B1/B2-L



- [1] Schutzschlauch
- [2] Verschraubung
- [3] Gegenmutter

Schutz von pneumatischen und elektrischen Leitungen.

Flexibel, dehn- und stauchbar, wasserdicht sowie weitgehend öl- und säurebeständig.



Hinweis

Der Schutzschlauch MKV kann mit dem Vielfachstecker KSV kombiniert werden.
→ Internet: ksv



Hinweis

Weitere Schutzschläuche bei Installationselementen für die Handhabungs- und Montagetechnik.
→ Internet: mkr, mkg

Bestellangaben

für Schutzschlauch-Verschraubung MKVV mit Anschlussgewinde	Innen- \varnothing x Außen- \varnothing [mm]	min. Biegeradius +10% [mm]	für Vielfachstecker KSV	Korrosionsbeständig- keitsklasse KBK ¹⁾	Gewicht [g/m]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾ [m]
Pg 13,5	15x19	19	–	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	117	7404	MKV-PG-13,5	50
Pg 21	21x27	27	KSV-5		240	7549	MKV-PG-21	50
Pg 29	29x36	36	KSV-8, KSV6-7		395	7550	MKV-PG-29	25
Pg 36	38x45	45	KSV-16-B, KSV6-12		560	7147	MKV-PG-36	25
Pg 48	48x56	56	KSV-32-B, KSV6-22		806	7148	MKV-PG-48	25

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk
2) Packungseinheit


Datenblatt

**Schutzschlauch-Verschraubung
MKVV
Gegenmutter MKVM**

Werkstoff:
Kunststoff

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform

LABS-Konformität:
VDMA24364-B1/B2-L



Abmessungen					
Anschlussgewinde D	B	L	L1	$\approx C$	$\approx C1$
Pg 13,5	6	42	10	24	27
Pg 21	7	58	11	35	36
Pg 29	7	59	12	45	46
Pg 36	8	62,5	12	54	60
Pg 48	8	68	15	65	70

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung				
Anschluss-gewinde	Korrosionsbe- ständigkeitsklas- se KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Pg 13,5	2 - mäßige Korro- sionsbeanspru- chung	7	19113	MKVV-PG-13,5-B
Pg 21		17	19114	MKVV-PG-21-B
Pg 29		27	19115	MKVV-PG-29-B
Pg 36		37	19116	MKVV-PG-36-B
Pg 48		59	19117	MKVV-PG-48-B

Bestellangaben – Gegenmutter				
Anschluss-gewinde	Korrosionsbe- ständigkeitsklas- se KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Pg 13,5	2 - mäßige Korro- sionsbeanspru- chung	2,5	7411	MKVM-PG-13,5
Pg 21		4,3	9691	MKVM-PG-21
Pg 29		6,5	9692	MKVM-PG-29
Pg 36		11,7	7413	MKVM-PG-36
Pg 48		15,6	7414	MKVM-PG-48

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk