

Dağıtım blokları FR



- 12 çıkışa kadar
- Besleme hattı opsiyonel olarak sol veya sağ

Ek bilgi → Internet: .../fr

Ürün gamına genel bakış				
Versiyon	Pnömatik bağlantı		Miktar	
	Besleme hattı	Çıkış	Besleme hatları	Çıkışlar
4 bağlantı	G1/8	G1/8	1	3
	G1/4	G1/4		
	G3/8	G3/8		
	G1/2	G1/2		
8 bağlantı	G3/8	G1/8	1	8
	G1/2	G1/4		
	G3/4	G1/2		
9 bağlantı	G1/8	M3	1	9
12 bağlantı	G1/8	M5	1	12

Çalışma şartları	
Çalışma şartı	Filtrelenmiş, yağlanmış veya yağlanmamış basınçlı hava
Çalışma basıncı [bar]	0 ... 16

Dağıtım blokları FR

Dağıtım bloğu FR-4



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
G1/8	G1/8	FR-4-1/8-B	1
G1/4	G1/4	FR-4-1/4-C	1
G3/8	G3/8	FR-4-3/8-B	1
G1/2	G1/2	FR-4-1/2-B	1

Dağıtım bloğu FR-9



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
G1/8	M3	FR-9-M3-B	1

Dağıtım bloğu FR-8



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
G3/8	G1/8	FR-8-1/8	1
G1/2	G1/4	FR-8-1/4	1
G3/4	G1/2	FR-8-1/2	1

Dağıtım bloğu FR-12



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
G1/8	M5	FR-12-M5	1

1) Parça başına ambalaj ünitesi