

Vantuz tutucular ESH



- 6 tutucu boyutu
- 8 tutucu tipi
- 3 hortum bağlantısı
- Yükseklik kompanzatorlü/kompanzatorlüsüz
- Vantuzlar ve vakum jeneratörlerinin kolay bağlantısı
- Her uygulama için doğru çözüm

Ek bilgi → Internet: .../esh

Ürün gamına genel bakış			Vakum portu					
Tutucu tipi			Tutucu ebadı 1	Tutucu ebadı 2	Tutucu ebadı 3	Tutucu ebadı 4	Tutucu ebadı 5	Tutucu ebadı 6
ESH-HA	Erkek diş, 2 somun, vakum portu üstte	Yükseklik kompanzatorlüsüz	QS-4 PK-3	QS-4 PK-4	QS-6 PK-4	QS-6 PK-4	G1/8	G1/4
ESH-HB	Dişi diş, vakum portu yanda	Yükseklik kompanzatorlüsüz	QS-4 PK-3	QS-4 PK-4	QS-6 PK-4	QS-6 PK-4	G1/8	G1/4
ESH-HC	Erkek diş, 2 somun, vakum portu üstte	Yükseklik kompanzatorlü	QS-4 PK-3	QS-4 PK-4	QS-6 PK-4	QS-6 PK-4	G1/8	G1/4
ESH-HCL	Erkek diş, 2 somun, vakum portu üstte	Yükseklik kompanzatorlü, uzun	QS-4 PK-3	QS-4 PK-4	QS-6 PK-4	QS-6 PK-4	G1/8	G1/4
ESH-HD	Erkek diş, 2 somun, vakum portu yanda	Yükseklik kompanzatorlü	QS-4 PK-3	QS-4 PK-4	QS-6 PK-4	QS-6 PK-4	G1/8	G1/4
ESH-HDL	Erkek diş, 2 somun, vakum portu yanda	Yükseklik kompanzatorlü, uzun	QS-4 PK-3	QS-4 PK-4	QS-6 PK-4	QS-6 PK-4	G1/8	G1/4
ESH-HE	Direkt bağlantı için dişli bağlantı	Yükseklik kompanzatorlüsüz	M3x0.5	M5x0.8	G1/8	G1/8	G1/4	–
ESH-HF	Direkt bağlantı için dişli bağlantı	Yükseklik kompanzatorlü	M10x1	M10x1	M14x1	M14x1	–	–

Vantuz tutucular ESH

Teknik özellikler

Malzemeler
Dişli soket: Tavlınmış çelik



Teknik özellikler		CAD verilerini indirmek için → www.festo.com								
Tutucu tipi	ESH-HA			ESH-HB			ESH-HC			
Tutucu ebadı	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Vakum portu	QS-6	QS-6	G1/8	QS-6	QS-6	G1/8	QS-6	QS-6	G1/8	
Yapısal tasarım	Vakum portu üstte			Vakum portu yanda			Vakum portu üstte			
	-			-			Yükseklik kompanzatorlü			
Vantuz montajı	M4x0.7	M6x1	M10x1.5	M4x0.7	M6x1	M10x1.5	M4x0.7	M6x1	M10x1.5	
Montaj tipi	Kilitleme somunu ile			Dişi diş ile			Kilitleme somunu ile			
Bağlantı dişi	M12x1	M14x1	M20x1	M6x1	M6x1	M8x1.25	M14x1	M14x1	M22x1	
Montaj konumu	Hepsi			Hepsi			Hepsi			
Yükseklik kompanzatorlü [mm]	-			-			6	6	10	
Yükseklik kompanzatorlü	-			-			-			
Uzunluk/genişlik/yükseklik [mm]	14/14/26	17/17/28	22/22/30	27/12/28	26/12/28	22/22/38	17/17/53	17/17/53	27/27/56	

Çalışma şartları

Vakum portu	Otomatik bağlantı rakoru QS-6	Dişli bağlantı G1/8
Çalışma şartı:	Atmosferik hava	
Ortam sıcaklığı [°C]	0 ... +60	-10 ... +60

Sipariş kodu

ESH		-	-	-
Tip				
ESH	Vantuz adaptörü			
Tutucu tipi				
HA	Erkek diş, 2 somun, vakum portu üstte			
HB	Dişi diş, vakum portu yanda			
HC	Erkek diş, 2 somun, vakum portu üstte, yükseklik kompanzatorlü			
Vantuzun tutucuların sınıflandırılması				
3	Tutucu ebadı 3			
4	Tutucu ebadı 4			
5	Tutucu ebadı 5			
Vakum portu				
Tutucu ebadı 3 veya 4				
QS	Geçmeli bağlantı			
Tutucu ebadı 5				
G	Dişli bağlantı			

Sipariş örneği:

ESH-HB-5-G

Vantuz tutucu ESH - dişi diş, vakum portu yanda - tutucu ebadı 5 - dişli bağlantı