

Bağlantı kabloları KASI-ADR



- Her slave için adresleme kablosu
- Kablo uzunluğu 2,5 m
- Ön montajlı
- Ters polarite koruması

Ek bilgi → Internet: [.../kasi-adr](http://www.festo.com/kasi-adr)

Genel teknik veriler		
Bağlantı tipi		Geçmeli/vidalı
Bağlantı kesiti	[mm ²]	2x 1,5
Çalışma gerilimi aralığı	[V AC]	60
	[V DC]	75
İzin verilen akım yükü	[A]	3
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65
Malzemeler – düz soket	Gövde	Polibütülen tereftalat
	Kontaklar	Bakır bazlı alaşım
	Bağlantı somunu	Polibütülen tereftalat
Malzemeler – açılı soket	Gövde	Poliüretan
	Kontaklar	Bronz
	Bağlantı somunu	Nikel kaplı pirinç
Malzemeler – flat kablo soketi	Gövde	Polyamid
	Kontaklar	Bronz
Malzemeler – kablo kılıfı		Kauçuk bileşik
Ortam sıcaklığı	[°C]	-40 ... +85

Sipariş bilgileri		
	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Düz soket, 4-pin	KASI-ADR
	Açılı soket, 4-pin	
Düz soket, 2-pin		

