

Soket bağlantılar NTSD



- Güç besleme soketi
- Tüm kablo uzunluklarıyla montajlanabilir
- Klemens bağlantılı

Ek bilgi → Internet: [.../ntsd](http://www.festo.com/ntsd)

Genel teknik veriler			
Tip		NTSD-WD-9	NTSD-WD-11
Montaj tipi		Bağlantı somunu M18	
İzin verilen kablo çapı	[mm]	6 ... 8	5 ... 11
Bağlantı kesiti	[mm ²]	1,5	2,5
Çalışma gerilimi aralığı	[V AC]	250	
İzin verilen akım yükü	[A]	16	
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP67 (montajlı)	
Kablo bağlantısı		Pg9	Pg11
Malzemeler	Gövde	Polibütülen tereftalat	
	Kontaklar	Pirinç/bakır bazlı alaşım	
Ortam sıcaklığı	[°C]	-5 ... +50	

Genel teknik veriler				
Tip		NTSD-GD-9-M12-5POL-RK	NTSD-GD-9	NTSD-GD-13,5
Montaj tipi		Bağlantı somunu M12	Bağlantı somunu M18	Bağlantı somunu M18
İzin verilen kablo çapı	[mm]	6 ... 8	6 ... 8	10 ... 12
Bağlantı kesiti	[mm ²]	0,75	1,5	2,5
Çalışma gerilimi aralığı	[V AC]	125	250	
İzin verilen akım yükü	[A]	Kontakt başına 3	16	
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP67 (montajlı)		
Kablo bağlantısı		Pg9	Pg9	Pg13.5
Malzemeler	Gövde	Polyamid		Polibütülen tereftalat
	Kontaklar	Pirinç/bakır bazlı alaşım		
Ortam sıcaklığı	[°C]	-40 ... +85	-5 ... +50	

Sipariş bilgileri		
	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Açılı soket, 4-pin, vidalı klemens	NTSD-WD-9
	Açılı soket, 4-pin, vidalı klemens	NTSD-WD-11

Sipariş bilgileri		
	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Düz soket, 4-pin, vidalı klemens	NTSD-GD-9
	Düz soket, 5-pin, vidalı klemens, B-kodlu	NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
	Düz soket, 4-pin, vidalı klemens	NTSD-GD-13.5

