

# FESTO

## FluidDraw



### Tastenkombinationen für FluidDraw

Hotkeys Windows Standard

schwarz

FluidDraw S5 und P6 spez. Tastenkombination oder Funktionstasten

blau

FluidDraw P6 spez. Tastenkombination oder Funktionstaste

grün

STRG + N	Datei Neu	F2	Anschlusspunkt definieren
STRG + O	Datei öffnen	F3	Symbolbezeichnung suchen
STRG + W	Datei schließen	F4	einfügen aus Festo Katalog
STRG + S	Datei speichern	Umschalt + F2	angeklickten Anschlusspunkt entfernen
STRG + P	Datei drucken	S	Skallieren erlauben ein/aus
STRG + Z	Rückgängig	R	Rotieren erlauben ein/aus
STRG + Y	Vorwärts	F6	Zeichnung prüfen
STRG + C	kopieren	F12	Ansicht Stückliste/ Schaltkreis
STRG + V	einfügen	pos1	Ansicht Originalgröße
STRG + A	alles markieren	End	Ansicht alles zeigen
STRG + G	Gruppieren	<	Ansicht kleiner
STRG + M	Makroobjekt erstellen	>	Ansicht größer
STRG + U	Gruppe/ Makro auflösen	<--	letzte Ansicht
STRG + L	Zeichenebenen Verwaltung aufrufen	G	Gitter anzeigen
STRG+X	Ausschneiden	C	Anschlussbezeichnungen anzeigen ein/ aus
F1	Hilfe	P	Polilinie bearbeiten ein/ aus
Umschalt + F1	In Hilfe Suchfunktion öffnen	A	Anschlüsse autom. verbinden ein/ aus
STRG gedrückt halten	Gitterfang temporär ausschalten	U	Lineal anzeigen
Symbol verschieben SHIFT gedrückt	Objekte duplizieren	D	Blatteinteilung anzeigen
ALT + F4	Programm beenden		Kontaktspiegel anzeigen
Mausunterstützung	bei Standardeinstellung Extras/ Optionen	T	Klemmenrichtung anzeigen ein/ aus
Mausrad + STRG	Zoomen		
Mausrad	scrollen vertikal		
Mausrad + Umschalt	scrollen horizontal		
Mausrad drücken	Blatt verschieben		

Martin Wolfrum - Festo Vertrieb GmbH & Co. KG -  
Produktmanagement

Nr.	Anderung	Datum	Name	Freigabe

FESTO

Projekt FluidDraw365  
Blatt Funktionstasten

Anlage	
Ort	
Maßstab	Blatt 22
	von 19