

Тапа
NPQP-P-S12-FD-P10
Номер на част: 133132

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Конструкция	Тапа
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Зависецо от температурата работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	2.5 g
Пневматична връзка 1	Втулка Ø 12 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PP
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема