

Дросел-обратен клапан GRLZ-M5-B

Номер на част: 151183

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция дросел за приточен въздух
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	95 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	76 l/min...95 l/min
Работно налягане	0.2 бар...10 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Монтажно положение	произволно
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	169 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	135 l/min...170 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Номинален диаметър	2 mm
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	11 g

Характеристика	Стойност
Материал резбова шийка	Месинг никелово покритие
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на регулиращия винт	Месинг
Материал на въртящ се съединител	Цинкова отливка под налягане