


Батериен блок MHA1-PR6-3-M3-PI

Номер на част: 197224

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	6
Работно налягане	0 бар...8 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване на разпределителя	с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	M7
Пневматична връзка 2	M3
Пневматична връзка 3	M7
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав