

## Колекторна плоча MHP1-PR10-3-PI-PCB

Номер на част: 197246

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                        | Стойност                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Макс. брой места за разпределители    | 10                                                                       |
| Работно налягане                      | 0 бар...8 бар                                                            |
| Работен флуид                         | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид  | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK    | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                    | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Температура на околната среда         | 0 °C...40 °C                                                             |
| Начин на закрепване на разпределителя | с вътрешна резба                                                         |
| Пневматична връзка 1                  | M5                                                                       |
| Пневматична връзка 3                  | M5                                                                       |
| Материал на присъединителната плоча   | Алуминиева ковка сплав                                                   |