

Пневмоподготвяща група - комплект MSB6N-1/2-FRC10:J12M2

Номер на част: 533981

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ се бутон с вградена ключалка
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 µm
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Филтър-регулатор с манометър Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	интегрирана като метален корпус
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	1,5 бар...12 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0,5 бар...12 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3700 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможно е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	1713 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS