

# Шлаух PLN-16X2-NT

Номер на част: 539064

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	16 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	95 mm
Вътрешен Ø	12 mm
Мин. радиус на огъване	55 mm
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.082 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 16 mm
Цвят	естествен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE