

Силфон, комплект DADB-S1-25-S151-200

Номер на част: 553427

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	29 mm
Размер	25
Диапазон на хода	151 mm...200 mm
Удължение на буталния прът	60 mm
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Силфон комплект с улавяне на отработения въздух
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините Металите с повече от 1% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките Металите с повече от 5% меддъл от масата са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините Металите с повече от 5% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките Металите с повече от 5% мед, цинк или никел дял от масата са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Устойчивост на флуиди	Прах Стружки Масла Греси Бензин
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	57 g
Начин на закрепване	със стопорен винт с вътрешна резба
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал елементи за адаптиране	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на силфона	NBR
Материал на стопорните винтове	високолегирана стомана, неръждаема