


## Челюсти на хващач BUB-HGPT-80-B

Номер на част: 560251

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                              |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Размер                             | 80                                    |
| Монтажно положение                 | произволно                            |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия       |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Температура на околната среда      | 5 °C...60 °C                          |
| Тегло на продукта за всяка челюст  | 1738 g                                |
| Начин на закрепване                | с проходни отвори и центрараща втулка |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                   |
| Материал заготовка                 | Алуминиева деформируема сплав         |