

Колекторна плоча VABM-B10-30E-G34-10

Номер на част: 8026367

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	32 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	10
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	5646 g
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за управляващ въздух 12	G1/8
Връзка за управляващ въздух 14	G1/8
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 3	G3/4
Пневматична връзка 5	G3/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав