

Колекторна плоча VABM-B10-30S-N12-5

Номер на част: 8026389

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	32 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	5
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1522 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 3	1/2 NPT
Пневматична връзка 5	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав