


Паралелен модул EAMM-U-110-D60-88A-120

Номер на част: 8059044

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	110
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	799 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.3 Nm
Предаваем въртящ момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	5250 g
Код на интерфейс актуатор	D60
Код на интерфейс мотор In	88A
Указание за материала	Съответствие с RoHS