

Фиксирани дросели-SET VFFG-T-F6-A-V1

Номер на част: 8062201

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Начин на закрепване	валцуване
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Размер	за Ø 5,8 mm
Номинален диаметър	0.7 mm...1.8 mm
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...40 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS