


Аксиален модул EAMM-A-S62-70GA

Номер на част: 8110082

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Предаваем въртящ момент	17 Nm
Тегло на продукта	1109 g
Код на интерфейс актуатор	S62
Код на интерфейс мотор In	70GA
Указание за материала	Съответствие с RoHS