

Разделителен елемент VABD-8-B-F1A

Номер на част: 8145479

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Варианти	Металите с основен компонент мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините.
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии: Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Тегло на продукта	8 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на винтовете	Стомана, химически никелирана
Материал осигурителна пружинна шайба	високолегирана стомана, неръждаема
Материал тапа	Алуминий