

Zakrytí EASC-H1-25-100

Číslo dílu: 1096387

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25-100
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	385 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krycího profilu	Tvárný legovaný hliník,