

paralelní konstrukční sada EAMM-U-50-S38-42A-78

č. dílu: 1217945

★ doporučené výrobky

sady vhodné pro elektrické pohony

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	12.1 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.01 Nm
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	590 g
kód rozhraní pohonu	S38
kód rozhraní pro vstup motoru	42A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS